

商品描述/产品说明





产品说明

材料:

不锈钢 1.4305。

规格:


齿部铣削,竖直啮合。 压力角 20°,亮色。


提示:

正齿轮有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供正齿轮的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。

图纸提示: A型:带台阶 B型:不带台阶

图纸





商品概述

订货号	类型	形状类型	模组	齿数	В	D	D1	D2	D3	
								max.		
22400-20-1125250012	Α	带键槽孔	2,5	12	25	35	30	10	22	45
22400-20-1125250013	Α	带键槽孔	2,5	13	25	37,5	32,5	10	25	45
22400-20-1125250014	Α	带键槽孔	2,5	14	25	40	35	10	28	45
22400-20-1125250015	Α	带键槽孔	2,5	15	25	42,5	37,5	10	30	45
22400-20-1125250020	Α	带键槽孔	2,5	20	25	55	50	12	40	45
22400-20-1125250024	Α	带键槽孔	2,5	24	25	65	60	14	45	45
22400-20-1125250025	Α	带键槽孔	2,5	25	25	67,5	62,5	14	50	45
22400-20-1125250030	Α	带键槽孔	2,5	30	25	80	75	14	55	45
22400-20-1125250040	Α	带键槽孔	2,5	40	25	105	100	16	70	45
22400-20-1125250050	Α	带键槽孔	2,5	50	25	130	125	20	80	45
22400-20-1125250060	Α	带键槽孔	2,5	60	25	155	150	20	100	45

© norelem www.norelem.com 1/1