

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

专为食品加工领域中的应用而研发的 Hygienic DESIGN 螺栓系统。尤为重要的是清洁优化的几何形状和 $Ra \leq 0.8 \mu m$ 的表面粗糙度。预装的密封环完善了整个包装，更加快捷简便地使用产品。

材料：

六角螺母：不锈钢 1.4404。

密封环：EU10/2011 和符合 FDA 标准的热塑性塑料 (POM)。

规格：

六角螺母：不锈钢经抛光处理或未经抛光处理。

密封环：RAL 5002 - 深蓝青 (POM)。

提示：

理想情况下，密封圈的支撑面必须平坦且与螺栓孔成直角，表面粗糙度 $Ra \leq 0.8 \mu m$ 。

密封圈不适用于酸性清洗 (pH 值 < 4) 和氧化剂。

温度范围：

-20 °C 至 +100 °C (POM)。

优点：

预组装、可更换的密封环。

符合食品要求的材料。

清洁优化的几何形状。

根据要求：

特殊类型。

注意：

用户必须检查 Hygienic DESIGN 螺纹套管接头是否适合各自的应用。应根据负载和外界影响 (温度、清洁介质、产品介质) 定期检查密封环，必要时进行更换。

供货范围：

六角螺母含密封环。

附件：

密封环 07301。

带密封环的不锈钢六角螺栓 07170-11。

螺纹规格：


M4 - M16。

图纸提示：

1) 六角螺母

2) 密封环

图纸



商品概述

订货号	主体表面	D	D1	D2	H	K	L1	R	SW	T
07280-11-1104	抛光	M4	10	11,25	2	11,1	5,9	3	7	4,8
07280-11-1105	抛光	M5	12	13,25	2	13,1	7,4	3	8	6
07280-11-1106	抛光	M6	14	15,74	2,5	15,1	9,1	3	10	7,2
07280-11-1108	抛光	M8	18	19,74	2,5	18,1	11,7	3	13	9,6
07280-11-1110	抛光	M10	22	23,74	2,5	22,1	15	4	16	12
07280-11-1112	抛光	M12	26	28,25	3	25,1	16,1	5	18	14,4
07280-11-1116	抛光	M16	35	37,25	3	32,1	21,8	6	24	19,2
07280-11-2104	未经抛光处理	M4	10	11,25	2	11,1	5,9	3	7	4,8
07280-11-2105	未经抛光处理	M5	12	13,25	2	13,1	7,4	3	8	6
07280-11-2106	未经抛光处理	M6	14	15,74	2,5	15,1	9,1	3	10	7,2
07280-11-2108	未经抛光处理	M8	18	19,74	2,5	18,1	11,7	3	13	9,6
07280-11-2110	未经抛光处理	M10	22	23,74	2,5	22,1	15	4	16	12
07280-11-2112	未经抛光处理	M12	26	28,25	3	25,1	16,1	5	18	14,4
07280-11-2116	未经抛光处理	M16	35	37,25	3	32,1	21,8	6	24	19,2