

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

## 产品描述：

楔形夹具的特殊结构尤其适合进行多重夹紧。

其楔形面结构可以达到较大的夹持力。

楔形夹具可选择与夹紧导轨或螺纹孔配合、或放在 T 型槽内，可用于夹紧。

拧入夹紧螺栓时，两个夹紧元件会朝外移动，并将工件顶在加工装置的固定限位卡爪上。

通过楔形块中的腰型孔，可以移动楔形夹具时或进行公差补偿。

移动行程：M12 = ±1.0 mm。

## 材料：

楔形块和夹紧元件材质为调质钢。

## 规格：

楔形块和夹紧元件经硬化和黑色氧化处理。

## 提示：


在夹紧面上的两个旋拧孔处还可以额外安装支撑板，以达到最佳的工件夹紧深度。

## 供货范围：

楔形夹具。

固定螺栓。

## 图纸



## 商品概述

订货号	类型	L min.	L max.	B	H	B1	B2	H1	H3	H4	H5	H6	D 内螺纹	Z 内六角螺丝 DIN 912	夹紧力 max. kN	锁紧扭矩 max. Nm
41501-0500512	E	54	60	50	25	30	18	12,5	3,5	5	9	4,75	M5	M12x25	30	85

商品概述

---