

商品描述/产品说明



产品说明



材料：
钢 1.0503 (C45)。

规格：
齿部铣削，直齿啮合。
齿部感应淬火至 50 +4 HRC。
啮合角 20°，亮色。

提示：
齿条适合连续安装。

淬火将制齿精度变为约 10-11。

图纸

连续安装的
安装示例

商品概述

订货号	模组	B	H	H1	L 额定长度	L 实际长度
22421-020200X1000	2	20	20	18	1000	1005,31
22421-020200X2000	2	20	20	18	2000	2004,34
22421-025250X1000	2,5	25	25	22,5	1000	1005,31
22421-025250X2000	2,5	25	25	22,5	2000	2002,77
22421-030300X1000	3	30	30	27	1000	1008,45
22421-030300X2000	3	30	30	27	2000	2007,48
22421-040400X1000	4	40	40	36	1000	1005,31
22421-040400X2000	4	40	40	36	2000	2010,62
22421-050500X1000	5	50	50	45	1000	1005,31
22421-050500X2000	5	50	50	45	2000	2010,62
22421-060600X1000	6	60	60	54	1000	1017,88

商品概述

订货号	模组	B	H	H1	L 额定长度	L 实际长度
22421-060600X2000	6	60	60	54	2000	2016,9