



商品描述/产品说明







产品说明

材料: 调制钢。

规格:

主体经氧化。

工作面经硬化和打磨处理。

提示:

UNILOCK 5 轴基本模块可直接适用于具有孔网格系统的机床工作台或 T 型槽设计的机床工作台,以及网格间距为 40/50 mm、系统尺寸为 M12 的网格托盘。适用于配有 UNILOCK 夹紧销的 UNILOCK 零点夹紧系统。使用合适的适配器夹紧销,也可直接安装在常见的零点夹紧系统上。

不带支脚的基本模块特别适用于节省空间的夹紧情况。


UNILOCK 夹紧销与固定螺钉 M10、M12、M16 配合使用时可能产生以下保持力:


- 保持力 (M10) 35,000 N
- 保持力 (M12) 50,000 N
- 保持力 (M16) 75,000 N

圆柱头螺钉 DIN EN ISO 4762 -12.9 的保持力

夹紧销只能在夹持模块中与已安装的可互换单元一起夹紧。

图纸





商品概述

ľ	42201-12500	Α	无扭转止动器	80	125	6	50	15	4.5
	り贝与	人王	が収入主				F kN	max. Nm	kg
	订货号	类型	形状类型	D	н	SW	夹持力	锁紧扭矩	重量



商品概述

© norelem www.norelem.com 2/2