

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
钢或不锈钢

规格：
钢制镀锌。
光亮不锈钢。
耐油塑料手柄。

提示：
挂钩夹钳尤其适用于快速封闭和固定盖板及护罩。
可单独设置每种规格的锁钩的调节行程。

调节行程：0 - 5 mm。

图纸



商品概述

订货号	主体材料	把手转角	把手施力 FH N	牵引力 F1 N	夹持力 F2 N
05820-04-02000	钢制	153°	100	1500	2000
05820-04-04000	钢制	155°	160	3000	4000
05820-04-07000	钢制	155°	200	4000	7000
05820-04-12000	不锈钢	153°	100	1500	2000
05820-04-14000	不锈钢	155°	160	3000	4000
05820-04-17000	不锈钢	155°	200	4000	7000

订货号	主体材料	A	A1	A2	B	B1	B2	B3	B4	B5	D	D1	H	L	L1	L2	夹紧行程 L3	R	T
05820-04-02000	钢制	26	13	6,5	40	28	21,5	43	31	24,5	5,2	6	25,4	167	45,5	58	70	5,4	14
05820-04-04000	钢制	35	19	8	52	36	29	57	41	34	6,5	8	35	247	68,2	84	90	7	20
05820-04-07000	钢制	51	32	9,5	71,5	52,5	43,5	78	59	50	8,5	12	49,3	314	84	104	115	10	27
05820-04-12000	不锈钢	26	13	6,5	40	28	21,5	43	31	24,5	5,2	6	25,4	167	45,5	58	70	5,4	14
05820-04-14000	不锈钢	35	19	8	52	36	29	57	41	34	6,5	8	35	247	68,2	84	90	7	20
05820-04-17000	不锈钢	51	32	9,5	71,5	52,5	43,5	78	59	50	8,5	12	49,3	314	84	104	115	10	27