

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制：
顶销硬化处理：
强度等级 5.8。

不锈钢：
顶销硬化处理。
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。

顶销未经硬化处理：
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。


规格：
钢制：
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢：
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。

提示：
分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。

根据要求：
特殊类型。

图纸



商品概述

订货号 钢制 经硬化处理	订货号 不锈 钢 经硬化处理	订货号 不锈 钢 未硬化处理	类型	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-22903AJ	03089-202903AJ	03089-212903AJ	B	3	1/4-28	14	33	12	5	10	5	8	7/16	0,8	4,5	12
03089-22004AK	03089-202004AK	03089-212004AK	B	4	5/16-24	18	40,5	15	6	13	6	10	1/2	1	6	15

03089_B inch 钢制或不锈钢锁紧柱塞，带塑料蘑菇头把手、加长柱塞顶销和锁紧螺母，inch



商品概述

订货号 钢制 经硬化处理	订货号 不锈 钢 经硬化处理	订货号 不锈 钢 未硬化处理	类 型	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行 程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-22105AL	03089-202105AL	03089-212105AL	B	5	3/8-24	21	46,5	17	7	15	8	13	9/16	1,3	5	16
03089-22206A5	03089-202206A5	03089-212206A5	B	6	1/2-13	25	55	20	8	17	9	14	3/4	1,8	6	18
03089-22308A6	03089-202308A6	03089-212308A6	B	8	5/8-11	33	72	26	10	23	12	19	15/16	2,3	15	45
03089-22410A7	03089-202410A7	03089-212410A7	B	10	3/4-10	33	79	28	12	25	15	22	1-1/8	2,8	15	43
03089-22412AO	03089-202412AO	03089-212412AO	B	12	3/4-16	33	84	28	14	25	18	22	1-1/8	2,8	15	51
03089-22516A8	03089-202516A8	03089-212516A8	B	16	1-8	40	104	32	18	28	24	27	1-1/2	3,2	20	50