

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
 烧结钢制外壳。
 夹紧臂由 S235JR 钢制成。
 天然橡胶弹簧体。
 钢制螺栓。

规格：
 钢制部件经涂漆处理。螺栓 ISO 4017，强度等级 8.8，镀锌。


提示：
 带有集成弹簧体的夹紧元件，由高弹性、尺寸稳定的天然橡胶制成。

夹紧元件与链条滑块组、链轮组或夹紧轮一起构成一个即装即用的夹紧单元，适用于夹紧链条和皮带传动。夹紧元件免维护，抗撕裂。

夹紧元件可用于夹紧超长链条和皮带传动。松弛侧通过安装在两个悬臂上的夹紧滚柱或链轮交替引导。因此，与在空转过程中使用传统夹紧器相比，可补偿三倍的伸长率。

温度范围：
 -55 °C 至 +85 °C。

图纸



商品概述

订货号	尺寸	A1	A2	A3	B	D	D1	D2	H	L	L1	L2	L3	P	S1	螺栓 锁紧扭矩 C1 Nm	F1 N	F2 N
22281-18-3	3	100	80	24,8	30	56	10,5	M10	120	78+1,5 -0,5	30	10	6	8,5	53	10	320	430
22281-18-4	4	130	100	34,5	50	73,7	12,5	M12	170	108+2 -0,5	40	14	8	9,8	69	25	820	1050

商品概述
