


商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：
这种侧方压紧夹具特别适用于自动化夹紧操作。

材料：
调制钢。

规格：
经调质和黑色氧化处理。


使用说明：
用可调扭矩的冲击扳手操作，或用锁紧扳手手动操作。
在自动化操作时，例如使用扭矩可调的冲击扳手，打开和拧紧时最多可使用规定最大拧紧扭矩或规定最大夹紧力的 50 %。

优点：
可自动化操作
较高的夹持力
快速夹紧

供货范围：
04579-10-0600 : 2 个定位销 $\varnothing 10$ (h7) x 30。
04579-10-1000 : 2 个定位销 $\varnothing 16$ (h7) x 30。

附件：
夹持件和嵌入件 07113。

图纸



商品概述

订货号	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	L3	SW	行程 S	夹紧力 kN	锁紧扭矩 max. Nm
04579-10-0600	76	52	32	64	35	M6x15	10	6,6	80	56	50	30	35	12	15	8	76	34	5	30	19	8	6	27
04579-10-1000	100	68	42	85	45	M6x15	16	9	97	73	65	40	45	15	16	11	100	44,5	8	40	19	11	10	55

商品概述
