

产品说明

材料：
 外壳：塑料。
 电缆：PUR (4 针 PVC)。
 绝缘绞合线：PP (4 针 PVC)。
 触点：铜合金。
 接触面：Au (金)。
 锁定装置：压铸锌镀镍。




规格：
 衬套 (母模)。
 外壳颜色：黑色。
 电缆颜色：黑色。

提示：
 带有螺纹锁的插塞连接器。
 电缆上包覆成型的插塞连接器。
 根据颜色代码 DIN 47100 进行芯线标记。
 编码 A。锁定装置的建议拧紧扭矩为 0.4 Nm。
 此插塞连接器的设计用于工厂、控制装置和电器制造。


技术参数：
 插拔周期数： ≥ 100 。



for electrics



图纸



80150_A 插塞连接器 M8x1，带有螺纹锁的非屏蔽式衬套，A 型，直型衬套



商品概述

订货号	类型 2	类型	形状类型	P	D1	L	引出线数 x 导线截面	防护级别	工作电压 V	额定 浪涌电压 V
80150-010X2000	3 针	A	直形衬套	2000	4,1	32	3 x 0,25 mm ²	IP65/IP67	50 AC / 60 DC	1500
80150-010X5000	3 针	A	直形衬套	5000	4,1	32	3 x 0,25 mm ²	IP65/IP67	50 AC / 60 DC	1500
80150-011X3000	4 针	A	直形衬套	3000	4,8	32	4 x 0,25 mm ²	IP65/IP67	50 AC / 60 DC	1500
80150-011X5000	4 针	A	直形衬套	5000	4,8	32	4 x 0,25 mm ²	IP65/IP67	50 AC / 60 DC	1500
80150-012X3000	8 针	A	直形衬套	3000	5,5	34	8 x 0,14 mm ²	IP65/IP67	30 AC / 30 DC	800
80150-012X5000	8 针	A	直形衬套	5000	5,5	34	8 x 0,14 mm ²	IP65/IP67	30 AC / 30 DC	800

订货号	额定电流 (40 °C) A	导体电阻 (20 °C) Ω/Km	脏物程度	标称电压 V	测试电压 V	弯曲半径 电缆 波动
80150-010X2000	4	79	3	300 AC	2500 AC	≥ 10 x D1
80150-010X5000	4	79	3	300 AC	2500 AC	≥ 10 x D1
80150-011X3000	4	79	3	300 AC	2000 AC	≥ 10 x D1
80150-011X5000	4	79	3	300 AC	2000 AC	≥ 10 x D1
80150-012X3000	1,5	78	3	300 AC	3000 AC	≥ 10 x D1
80150-012X5000	1,5	78	3	300 AC	3000 AC	≥ 10 x D1

订货号	弯曲半径 电缆 固定	最大 弯曲循环 次数	温度范围 电缆 波动	温度范围 电缆 固定	电磁兼容性	无卤素
80150-010X2000	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-25 °C - +80 °C	-40 °C - +80 °C	-	是的
80150-010X5000	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-25 °C - +80 °C	-40 °C - +80 °C	-	是的
80150-011X3000	≥ 5 x D1	2000000 (25 °C)	-5 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	否
80150-011X5000	≥ 5 x D1	2000000 (25 °C)	-5 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	否
80150-012X3000	≥ 6 x D1	2000000 (25 °C)	-15 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	否
80150-012X5000	≥ 6 x D1	2000000 (25 °C)	-15 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	否