

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
铝制套筒。
聚氨酯星形联轴器。

规格：
光亮套筒。
蓝色星形联轴器 80 Shore A。
黄色星形联轴器 92 Shore A。
红色星形联轴器 98 Shore A。

提示：
弹性爪式联轴器由两个套筒和一个弹性体星形联轴器组成。其适用于补偿轴向、径向和角向偏差，以及减弱振动和扭矩冲击。

由聚氨酯制成的星形联轴器有不同的硬度可供选择。随着星形联轴器硬度的增加，所传递的扭矩和刚度增加，随着硬度的降低，位移能力和阻尼增加。

联轴器套筒中星形联轴器的预紧使该变体无空隙。

交付时未进行安装。


温度范围：
蓝色 80 Shore A：-50 °C 至 +80 °C。短期 -60°C 至 +120 °C。
黄色 92 Shore A：-30 °C 至 +90 °C。短期 -50°C 至 +120 °C。
红色 98 Shore A：-30 °C 至 +90 °C。短期 -40°C 至 +120 °C。

装配：
弹性爪式联轴器采用 H7 配合。建议配合间隙为 0.02 mm - 0.05 mm。
这种配合间隙和轴颈的润滑有助于组装和拆卸。

安装时，将弹性爪式联轴器的套筒推到轴上，并借助夹紧套筒进行固定。

根据要求：
所需的套筒孔 D1 和 D2 分别具有公差等级或公差范围。
键槽符合 DIN 6885 标准。

图纸



商品概述

订货号	尺寸	组件颜色	惯性矩 (gm ²)	扭转刚度 静态 (Nm/rad)	扭转刚度 动态 (Nm/rad)	弹簧刚度 径向 (N/mm)	最大轴偏差 径向 (mm)
23022-10-07800220404	7	蓝色	0,000195	8,6	26	114	0,15
23022-10-07800220405	7	蓝色	0,000195	8,6	26	114	0,15
23022-10-07800220406	7	蓝色	0,000195	8,6	26	114	0,15
23022-10-07800220505	7	蓝色	0,000195	8,6	26	114	0,15
23022-10-07800220506	7	蓝色	0,000195	8,6	26	114	0,15
23022-10-07800220606	7	蓝色	0,000195	8,6	26	114	0,15
23022-10-09800300404	9	蓝色	0,00107	17,2	52	125	0,2
23022-10-09800300606	9	蓝色	0,00107	17,2	52	125	0,2
23022-10-09800300608	9	蓝色	0,00107	17,2	52	125	0,2
23022-10-09800300609	9	蓝色	0,00107	17,2	52	125	0,2
23022-10-09800300808	9	蓝色	0,00107	17,2	52	125	0,2
23022-10-09800300809	9	蓝色	0,00107	17,2	52	125	0,2
23022-10-09800300909	9	蓝色	0,00107	17,2	52	125	0,2
23022-10-12800340404	12	蓝色	0,00304	84,3	252	274	0,2
23022-10-12800340606	12	蓝色	0,00304	84,3	252	274	0,2
23022-10-12800340608	12	蓝色	0,00304	84,3	252	274	0,2
23022-10-12800340610	12	蓝色	0,00304	84,3	252	274	0,2
23022-10-12800340808	12	蓝色	0,00304	84,3	252	274	0,2
23022-10-12800340810	12	蓝色	0,00304	84,3	252	274	0,2
23022-10-12800341010	12	蓝色	0,00304	84,3	252	274	0,2
23022-10-14800350404	14	蓝色	0,00381	60,2	180	153	0,21
23022-10-14800350808	14	蓝色	0,00381	60,2	180	153	0,21
23022-10-14800350810	14	蓝色	0,00381	60,2	180	153	0,21
23022-10-14800350812	14	蓝色	0,00381	60,2	180	153	0,21
23022-10-14800350814	14	蓝色	0,00381	60,2	180	153	0,21
23022-10-14800351010	14	蓝色	0,00381	60,2	180	153	0,21
23022-10-14800351012	14	蓝色	0,00381	60,2	180	153	0,21
23022-10-14800351014	14	蓝色	0,00381	60,2	180	153	0,21
23022-10-14800351212	14	蓝色	0,00381	60,2	180	153	0,21
23022-10-14800351214	14	蓝色	0,00381	60,2	180	153	0,21
23022-10-14800351414	14	蓝色	0,00381	60,2	180	153	0,21
23022-10-19800661010	19	蓝色	0,0404	618	1065	582	0,15
23022-10-19800661212	19	蓝色	0,0404	618	1065	582	0,15
23022-10-19800661214	19	蓝色	0,0404	618	1065	582	0,15
23022-10-19800661215	19	蓝色	0,0404	618	1065	582	0,15
23022-10-19800661216	19	蓝色	0,0404	618	1065	582	0,15
23022-10-19800661414	19	蓝色	0,0404	618	1065	582	0,15

商品概述

订货号	尺寸	组件颜色	惯性矩 (gm ²)	扭转刚度 静态 (Nm/rad)	扭转刚度 动态 (Nm/rad)	弹簧刚度 径向 (N/mm)	最大轴偏差 径向 (mm)
23022-10-19800661415	19	蓝色	0,0404	618	1065	582	0,15
23022-10-19800661416	19	蓝色	0,0404	618	1065	582	0,15
23022-10-19800661515	19	蓝色	0,0404	618	1065	582	0,15
23022-10-19800661516	19	蓝色	0,0404	618	1065	582	0,15
23022-10-19800661616	19	蓝色	0,0404	618	1065	582	0,15
23022-10-24800781515	24	蓝色	0,175	860	1390	840	0,2
23022-10-24800781818	24	蓝色	0,175	860	1390	840	0,2
23022-10-24800781819	24	蓝色	0,175	860	1390	840	0,2
23022-10-24800781820	24	蓝色	0,175	860	1390	840	0,2
23022-10-24800781825	24	蓝色	0,175	860	1390	840	0,2
23022-10-24800781919	24	蓝色	0,175	860	1390	840	0,2
23022-10-24800781920	24	蓝色	0,175	860	1390	840	0,2
23022-10-24800781925	24	蓝色	0,175	860	1390	840	0,2
23022-10-24800782020	24	蓝色	0,175	860	1390	840	0,2
23022-10-24800782025	24	蓝色	0,175	860	1390	840	0,2
23022-10-24800782525	24	蓝色	0,175	860	1390	840	0,2
23022-10-28800901919	28	蓝色	0,377	1370	2350	990	0,2
23022-10-28800902424	28	蓝色	0,377	1370	2350	990	0,2
23022-10-28800902828	28	蓝色	0,377	1370	2350	990	0,2
23022-10-28800903232	28	蓝色	0,377	1370	2350	990	0,2
23022-10-05920150303	5	黄色	0,000036	5,16	16	154	0,06
23022-10-05920150304	5	黄色	0,000036	5,16	16	154	0,06
23022-10-05920150305	5	黄色	0,000036	5,16	16	154	0,06
23022-10-05920150404	5	黄色	0,000036	5,16	16	154	0,06
23022-10-05920150405	5	黄色	0,000036	5,16	16	154	0,06
23022-10-05920150505	5	黄色	0,000036	5,16	16	154	0,06
23022-10-07920220404	7	黄色	0,000195	14,3	43	219	0,1
23022-10-07920220405	7	黄色	0,000195	14,3	43	219	0,1
23022-10-07920220406	7	黄色	0,000195	14,3	43	219	0,1
23022-10-07920220505	7	黄色	0,000195	14,3	43	219	0,1
23022-10-07920220506	7	黄色	0,000195	14,3	43	219	0,1
23022-10-07920220606	7	黄色	0,000195	14,3	43	219	0,1
23022-10-09920300404	9	黄色	0,00107	31,5	95	292	0,15
23022-10-09920300606	9	黄色	0,00107	31,5	95	292	0,15
23022-10-09920300608	9	黄色	0,00107	31,5	95	292	0,15
23022-10-09920300609	9	黄色	0,00107	31,5	95	292	0,15
23022-10-09920300808	9	黄色	0,00107	31,5	95	292	0,15
23022-10-09920300809	9	黄色	0,00107	31,5	95	292	0,15
23022-10-09920300909	9	黄色	0,00107	31,5	95	292	0,15
23022-10-12920340404	12	黄色	0,00304	160,4	482	470	0,14
23022-10-12920340606	12	黄色	0,00304	160,4	482	470	0,14
23022-10-12920340608	12	黄色	0,00304	160,4	482	470	0,14
23022-10-12920340610	12	黄色	0,00304	160,4	482	470	0,14
23022-10-12920340808	12	黄色	0,00304	160,4	482	470	0,14
23022-10-12920340810	12	黄色	0,00304	160,4	482	470	0,14
23022-10-12920341010	12	黄色	0,00304	160,4	482	470	0,14
23022-10-14920350404	14	黄色	0,00381	114,6	344	336	0,15
23022-10-14920350808	14	黄色	0,00381	114,6	344	336	0,15
23022-10-14920350810	14	黄色	0,00381	114,6	344	336	0,15
23022-10-14920350812	14	黄色	0,00381	114,6	344	336	0,15
23022-10-14920350814	14	黄色	0,00381	114,6	344	336	0,15
23022-10-14920351010	14	黄色	0,00381	114,6	344	336	0,15
23022-10-14920351012	14	黄色	0,00381	114,6	344	336	0,15
23022-10-14920351014	14	黄色	0,00381	114,6	344	336	0,15
23022-10-14920351212	14	黄色	0,00381	114,6	344	336	0,15
23022-10-14920351214	14	黄色	0,00381	114,6	344	336	0,15
23022-10-14920351414	14	黄色	0,00381	114,6	344	336	0,15
23022-10-19920661010	19	黄色	0,0404	1090	1815	1120	0,1
23022-10-19920661212	19	黄色	0,0404	1090	1815	1120	0,1
23022-10-19920661214	19	黄色	0,0404	1090	1815	1120	0,1
23022-10-19920661215	19	黄色	0,0404	1090	1815	1120	0,1
23022-10-19920661216	19	黄色	0,0404	1090	1815	1120	0,1
23022-10-19920661414	19	黄色	0,0404	1090	1815	1120	0,1
23022-10-19920661415	19	黄色	0,0404	1090	1815	1120	0,1

商品概述

订货号	尺寸	组件 颜色	惯性矩 (gm ²)	扭转刚度 静态 (Nm/rad)	扭转刚度 动态 (Nm/rad)	弹簧刚度 径向 (N/mm)	最大轴偏差 径向 (mm)
23022-10-19920661416	19	黄色	0,0404	1090	1815	1120	0,1
23022-10-19920661515	19	黄色	0,0404	1090	1815	1120	0,1
23022-10-19920661516	19	黄色	0,0404	1090	1815	1120	0,1
23022-10-19920661616	19	黄色	0,0404	1090	1815	1120	0,1
23022-10-24920781515	24	黄色	0,175	2300	5130	1900	0,15
23022-10-24920781818	24	黄色	0,175	2300	5130	1900	0,15
23022-10-24920781819	24	黄色	0,175	2300	5130	1900	0,15
23022-10-24920781820	24	黄色	0,175	2300	5130	1900	0,15
23022-10-24920781825	24	黄色	0,175	2300	5130	1900	0,15
23022-10-24920781919	24	黄色	0,175	2300	5130	1900	0,15
23022-10-24920781920	24	黄色	0,175	2300	5130	1900	0,15
23022-10-24920781925	24	黄色	0,175	2300	5130	1900	0,15
23022-10-24920782020	24	黄色	0,175	2300	5130	1900	0,15
23022-10-24920782025	24	黄色	0,175	2300	5130	1900	0,15
23022-10-24920782525	24	黄色	0,175	2300	5130	1900	0,15
23022-10-28920901919	28	黄色	0,377	4080	6745	1780	0,15
23022-10-28920902424	28	黄色	0,377	4080	6745	1780	0,15
23022-10-28920902828	28	黄色	0,377	4080	6745	1780	0,15
23022-10-28920903232	28	黄色	0,377	4080	6745	1780	0,15
23022-10-38921142020	38	黄色	1,139	6525	12000	2350	0,17
23022-10-38921142828	38	黄色	1,139	6525	12000	2350	0,17
23022-10-38921143232	38	黄色	1,139	6525	12000	2350	0,17
23022-10-38921143838	38	黄色	1,139	6525	12000	2350	0,17
23022-10-42921262525	42	黄色	2,505	10870	20500	4100	0,19
23022-10-42921263232	42	黄色	2,505	10870	20500	4100	0,19
23022-10-42921263838	42	黄色	2,505	10870	20500	4100	0,19
23022-10-42921264545	42	黄色	2,505	10870	20500	4100	0,19
23022-10-48921402525	48	黄色	4,175	12968	22800	4500	0,23
23022-10-48921403838	48	黄色	4,175	12968	22800	4500	0,23
23022-10-48921404545	48	黄色	4,175	12968	22800	4500	0,23
23022-10-48921405050	48	黄色	4,175	12968	22800	4500	0,23
23022-10-07980220404	7	红色	0,000195	22,9	69	421	0,1
23022-10-07980220405	7	红色	0,000195	22,9	69	421	0,1
23022-10-07980220406	7	红色	0,000195	22,9	69	421	0,1
23022-10-07980220505	7	红色	0,000195	22,9	69	421	0,1
23022-10-07980220506	7	红色	0,000195	22,9	69	421	0,1
23022-10-07980220606	7	红色	0,000195	22,9	69	421	0,1
23022-10-09980300404	9	红色	0,00107	51,6	155	518	0,1
23022-10-09980300606	9	红色	0,00107	51,6	155	518	0,1
23022-10-09980300608	9	红色	0,00107	51,6	155	518	0,1
23022-10-09980300609	9	红色	0,00107	51,6	155	518	0,1
23022-10-09980300808	9	红色	0,00107	51,6	155	518	0,1
23022-10-09980300809	9	红色	0,00107	51,6	155	518	0,1
23022-10-09980300909	9	红色	0,00107	51,6	155	518	0,1
23022-10-12980340404	12	红色	0,00304	240,7	718	846	0,08
23022-10-12980340606	12	红色	0,00304	240,7	718	846	0,08
23022-10-12980340608	12	红色	0,00304	240,7	718	846	0,08
23022-10-12980340610	12	红色	0,00304	240,7	718	846	0,08
23022-10-12980340808	12	红色	0,00304	240,7	718	846	0,08
23022-10-12980340810	12	红色	0,00304	240,7	718	846	0,08
23022-10-12980341010	12	红色	0,00304	240,7	718	846	0,08
23022-10-14980350404	14	红色	0,00381	171,9	513	654	0,09
23022-10-14980350808	14	红色	0,00381	171,9	513	654	0,09
23022-10-14980350810	14	红色	0,00381	171,9	513	654	0,09
23022-10-14980350812	14	红色	0,00381	171,9	513	654	0,09
23022-10-14980350814	14	红色	0,00381	171,9	513	654	0,09
23022-10-14980351010	14	红色	0,00381	171,9	513	654	0,09
23022-10-14980351012	14	红色	0,00381	171,9	513	654	0,09
23022-10-14980351014	14	红色	0,00381	171,9	513	654	0,09
23022-10-14980351212	14	红色	0,00381	171,9	513	654	0,09
23022-10-14980351214	14	红色	0,00381	171,9	513	654	0,09
23022-10-14980351414	14	红色	0,00381	171,9	513	654	0,09
23022-10-19980661010	19	红色	0,0404	1512	2540	2010	0,06
23022-10-19980661212	19	红色	0,0404	1512	2540	2010	0,06

商品概述

订货号	尺寸	组件颜色	惯性矩 (gm ²)	扭转刚度 静态 (Nm/rad)	扭转刚度 动态 (Nm/rad)	弹簧刚度 径向 (N/mm)	最大轴偏差 径向 (mm)
23022-10-19980661214	19	红色	0,0404	1512	2540	2010	0,06
23022-10-19980661215	19	红色	0,0404	1512	2540	2010	0,06
23022-10-19980661216	19	红色	0,0404	1512	2540	2010	0,06
23022-10-19980661414	19	红色	0,0404	1512	2540	2010	0,06
23022-10-19980661415	19	红色	0,0404	1512	2540	2010	0,06
23022-10-19980661416	19	红色	0,0404	1512	2540	2010	0,06
23022-10-19980661515	19	红色	0,0404	1512	2540	2010	0,06
23022-10-19980661516	19	红色	0,0404	1512	2540	2010	0,06
23022-10-19980661616	19	红色	0,0404	1512	2540	2010	0,06
23022-10-24980781515	24	红色	0,175	3700	8130	2940	0,11
23022-10-24980781818	24	红色	0,175	3700	8130	2940	0,11
23022-10-24980781819	24	红色	0,175	3700	8130	2940	0,11
23022-10-24980781820	24	红色	0,175	3700	8130	2940	0,11
23022-10-24980781825	24	红色	0,175	3700	8130	2940	0,11
23022-10-24980781919	24	红色	0,175	3700	8130	2940	0,11
23022-10-24980781920	24	红色	0,175	3700	8130	2940	0,11
23022-10-24980781925	24	红色	0,175	3700	8130	2940	0,11
23022-10-24980782020	24	红色	0,175	3700	8130	2940	0,11
23022-10-24980782025	24	红色	0,175	3700	8130	2940	0,11
23022-10-24980782525	24	红色	0,175	3700	8130	2940	0,11
23022-10-28980901919	28	红色	0,377	6410	9920	3200	0,11
23022-10-28980902424	28	红色	0,377	6410	9920	3200	0,11
23022-10-28980902828	28	红色	0,377	6410	9920	3200	0,11
23022-10-28980903232	28	红色	0,377	6410	9920	3200	0,11
23022-10-38981142020	38	红色	1,139	11800	21850	4400	0,12
23022-10-38981142828	38	红色	1,139	11800	21850	4400	0,12
23022-10-38981143232	38	红色	1,139	11800	21850	4400	0,12
23022-10-38981143838	38	红色	1,139	11800	21850	4400	0,12
23022-10-42981262525	42	红色	2,505	21594	37692	5940	0,14
23022-10-42981263232	42	红色	2,505	21594	37692	5940	0,14
23022-10-42981263838	42	红色	2,505	21594	37692	5940	0,14
23022-10-42981264545	42	红色	2,505	21594	37692	5940	0,14
23022-10-48981402525	48	红色	4,175	25759	49400	6820	0,16
23022-10-48981403838	48	红色	4,175	25759	49400	6820	0,16
23022-10-48981404545	48	红色	4,175	25759	49400	6820	0,16
23022-10-48981405050	48	红色	4,175	25759	49400	6820	0,16

订货号	最大轴偏差 轴向 (mm)	最大 角度偏差 (°)	最大扭矩 Nm	离合器星体 硬度	额定扭矩 Nm
23022-10-07800220404	+0,6 / -0,3	1,1	1.4	80 Shore A	0.7
23022-10-07800220405	+0,6 / -0,3	1,1	1.4	80 Shore A	0.7
23022-10-07800220406	+0,6 / -0,3	1,1	1.4	80 Shore A	0.7
23022-10-07800220505	+0,6 / -0,3	1,1	1.4	80 Shore A	0.7
23022-10-07800220506	+0,6 / -0,3	1,1	1.4	80 Shore A	0.7
23022-10-07800220606	+0,6 / -0,3	1,1	1.4	80 Shore A	0.7
23022-10-09800300404	+0,8 / -0,4	1,1	3,6	80 Shore A	1,8
23022-10-09800300606	+0,8 / -0,4	1,1	3,6	80 Shore A	1,8
23022-10-09800300608	+0,8 / -0,4	1,1	3,6	80 Shore A	1,8
23022-10-09800300609	+0,8 / -0,4	1,1	3,6	80 Shore A	1,8
23022-10-09800300808	+0,8 / -0,4	1,1	3,6	80 Shore A	1,8
23022-10-09800300809	+0,8 / -0,4	1,1	3,6	80 Shore A	1,8
23022-10-09800300909	+0,8 / -0,4	1,1	3,6	80 Shore A	1,8
23022-10-12800340404	+0,9 / -0,4	1,1	6	80 Shore A	3
23022-10-12800340606	+0,9 / -0,4	1,1	6	80 Shore A	3
23022-10-12800340608	+0,9 / -0,4	1,1	6	80 Shore A	3
23022-10-12800340610	+0,9 / -0,4	1,1	6	80 Shore A	3
23022-10-12800340808	+0,9 / -0,4	1,1	6	80 Shore A	3
23022-10-12800340810	+0,9 / -0,4	1,1	6	80 Shore A	3
23022-10-12800341010	+0,9 / -0,4	1,1	6	80 Shore A	3
23022-10-14800350404	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
23022-10-14800350808	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
23022-10-14800350810	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
23022-10-14800350812	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4

商品概述

订货号	最大轴偏差 轴向 (mm)	最大 角度偏差 (°)	最大扭矩 Nm	离合器星体 硬度	额定扭矩 Nm
23022-10-14800350814	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
23022-10-14800351010	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
23022-10-14800351012	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
23022-10-14800351014	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
23022-10-14800351212	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
23022-10-14800351214	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
23022-10-14800351414	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
23022-10-19800661010	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
23022-10-19800661212	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
23022-10-19800661214	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
23022-10-19800661215	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
23022-10-19800661216	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
23022-10-19800661414	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
23022-10-19800661415	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
23022-10-19800661416	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
23022-10-19800661515	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
23022-10-19800661516	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
23022-10-19800661616	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
23022-10-24800781515	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
23022-10-24800781818	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
23022-10-24800781819	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
23022-10-24800781820	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
23022-10-24800781825	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
23022-10-24800781919	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
23022-10-24800781920	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
23022-10-24800781925	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
23022-10-24800782020	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
23022-10-24800782025	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
23022-10-24800782525	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
23022-10-28800901919	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46
23022-10-28800902424	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46
23022-10-28800902828	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46
23022-10-28800903232	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46
23022-10-05920150303	+0,4 / -0,2	1	0,6	92 Shore A	0,5
23022-10-05920150304	+0,4 / -0,2	1	0,6	92 Shore A	0,5
23022-10-05920150305	+0,4 / -0,2	1	0,6	92 Shore A	0,5
23022-10-05920150404	+0,4 / -0,2	1	0,6	92 Shore A	0,5
23022-10-05920150405	+0,4 / -0,2	1	0,6	92 Shore A	0,5
23022-10-05920150505	+0,4 / -0,2	1	0,6	92 Shore A	0,5
23022-10-07920220404	+0,6 / -0,3	1	2,4	92 Shore A	1,2
23022-10-07920220405	+0,6 / -0,3	1	2,4	92 Shore A	1,2
23022-10-07920220406	+0,6 / -0,3	1	2,4	92 Shore A	1,2
23022-10-07920220505	+0,6 / -0,3	1	2,4	92 Shore A	1,2
23022-10-07920220506	+0,6 / -0,3	1	2,4	92 Shore A	1,2
23022-10-07920220606	+0,6 / -0,3	1	2,4	92 Shore A	1,2
23022-10-09920300404	+0,8 / -0,4	1	6	92 Shore A	3
23022-10-09920300606	+0,8 / -0,4	1	6	92 Shore A	3
23022-10-09920300608	+0,8 / -0,4	1	6	92 Shore A	3
23022-10-09920300609	+0,8 / -0,4	1	6	92 Shore A	3
23022-10-09920300808	+0,8 / -0,4	1	6	92 Shore A	3
23022-10-09920300809	+0,8 / -0,4	1	6	92 Shore A	3
23022-10-09920300909	+0,8 / -0,4	1	6	92 Shore A	3
23022-10-12920340404	+0,9 / -0,4	1	10	92 Shore A	5
23022-10-12920340606	+0,9 / -0,4	1	10	92 Shore A	5
23022-10-12920340608	+0,9 / -0,4	1	10	92 Shore A	5
23022-10-12920340610	+0,9 / -0,4	1	10	92 Shore A	5
23022-10-12920340808	+0,9 / -0,4	1	10	92 Shore A	5
23022-10-12920340810	+0,9 / -0,4	1	10	92 Shore A	5
23022-10-12920341010	+0,9 / -0,4	1	10	92 Shore A	5
23022-10-14920350404	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
23022-10-14920350808	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
23022-10-14920350810	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
23022-10-14920350812	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
23022-10-14920350814	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5

商品概述

订货号	最大轴偏差 轴向 (mm)	最大 角度偏差 (°)	最大扭矩 Nm	离合器星体 硬度	额定扭矩 Nm
23022-10-14920351010	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
23022-10-14920351012	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
23022-10-14920351014	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
23022-10-14920351212	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
23022-10-14920351214	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
23022-10-14920351414	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
23022-10-19920661010	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
23022-10-19920661212	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
23022-10-19920661214	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
23022-10-19920661215	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
23022-10-19920661216	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
23022-10-19920661414	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
23022-10-19920661415	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
23022-10-19920661416	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
23022-10-19920661515	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
23022-10-19920661516	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
23022-10-19920661616	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
23022-10-24920781515	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
23022-10-24920781818	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
23022-10-24920781819	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
23022-10-24920781820	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
23022-10-24920781825	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
23022-10-24920781919	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
23022-10-24920781920	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
23022-10-24920781925	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
23022-10-24920782020	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
23022-10-24920782025	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
23022-10-24920782525	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
23022-10-28920901919	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95
23022-10-28920902424	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95
23022-10-28920902828	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95
23022-10-28920903232	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95
23022-10-38921142020	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190
23022-10-38921142828	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190
23022-10-38921143232	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190
23022-10-38921143838	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190
23022-10-42921262525	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265
23022-10-42921263232	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265
23022-10-42921263838	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265
23022-10-42921264545	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265
23022-10-48921402525	+2,1 / -1	1	620	92 Shore A	310
23022-10-48921403838	+2,1 / -1	1	620	92 Shore A	310
23022-10-48921404545	+2,1 / -1	1	620	92 Shore A	310
23022-10-48921405050	+2,1 / -1	1	620	92 Shore A	310
23022-10-07980220404	+0,6 / -0,3	1	4	98 Shore A	2
23022-10-07980220405	+0,6 / -0,3	1	4	98 Shore A	2
23022-10-07980220406	+0,6 / -0,3	1	4	98 Shore A	2
23022-10-07980220505	+0,6 / -0,3	1	4	98 Shore A	2
23022-10-07980220506	+0,6 / -0,3	1	4	98 Shore A	2
23022-10-07980220606	+0,6 / -0,3	1	4	98 Shore A	2
23022-10-09980300404	+0,8 / -0,4	0,9	10	98 Shore A	5
23022-10-09980300606	+0,8 / -0,4	0,9	10	98 Shore A	5
23022-10-09980300608	+0,8 / -0,4	0,9	10	98 Shore A	5
23022-10-09980300609	+0,8 / -0,4	0,9	10	98 Shore A	5
23022-10-09980300808	+0,8 / -0,4	0,9	10	98 Shore A	5
23022-10-09980300809	+0,8 / -0,4	0,9	10	98 Shore A	5
23022-10-09980300909	+0,8 / -0,4	0,9	10	98 Shore A	5
23022-10-12980340404	+0,9 / -0,4	0,9	18	98 Shore A	9
23022-10-12980340606	+0,9 / -0,4	0,9	18	98 Shore A	9
23022-10-12980340608	+0,9 / -0,4	0,9	18	98 Shore A	9
23022-10-12980340610	+0,9 / -0,4	0,9	18	98 Shore A	9
23022-10-12980340808	+0,9 / -0,4	0,9	18	98 Shore A	9
23022-10-12980340810	+0,9 / -0,4	0,9	18	98 Shore A	9
23022-10-12980341010	+0,9 / -0,4	0,9	18	98 Shore A	9

商品概述

订货号	最大轴偏差 轴向 (mm)	最大 角度偏差 (°)	最大扭矩 Nm	离合器星体 硬度	额定扭矩 Nm
23022-10-14980350404	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
23022-10-14980350808	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
23022-10-14980350810	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
23022-10-14980350812	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
23022-10-14980350814	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
23022-10-14980351010	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
23022-10-14980351012	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
23022-10-14980351014	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
23022-10-14980351212	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
23022-10-14980351214	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
23022-10-14980351414	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
23022-10-19980661010	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
23022-10-19980661212	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
23022-10-19980661214	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
23022-10-19980661215	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
23022-10-19980661216	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
23022-10-19980661414	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
23022-10-19980661415	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
23022-10-19980661416	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
23022-10-19980661515	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
23022-10-19980661516	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
23022-10-19980661616	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
23022-10-24980781515	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
23022-10-24980781818	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
23022-10-24980781819	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
23022-10-24980781820	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
23022-10-24980781825	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
23022-10-24980781919	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
23022-10-24980781920	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
23022-10-24980781925	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
23022-10-24980782020	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
23022-10-24980782025	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
23022-10-24980782525	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
23022-10-28980901919	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160
23022-10-28980902424	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160
23022-10-28980902828	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160
23022-10-28980903232	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160
23022-10-38981142020	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325
23022-10-38981142828	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325
23022-10-38981143232	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325
23022-10-38981143838	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325
23022-10-42981262525	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450
23022-10-42981263232	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450
23022-10-42981263838	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450
23022-10-42981264545	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450
23022-10-48981402525	-2,1 / -1	0,9	1050	98 Shore A	525
23022-10-48981403838	-2,1 / -1	0,9	1050	98 Shore A	525
23022-10-48981404545	-2,1 / -1	0,9	1050	98 Shore A	525
23022-10-48981405050	-2,1 / -1	0,9	1050	98 Shore A	525

订货号	最高转速 r/min	C (ISO 4029)	D1 (H7)	D2 (H7)	D1/D2 min.	D1/D2 max.	D4	L	L1	L2	L3	R	安装螺栓 锁紧扭矩 Nm
23022-10-07800220404	27000	M2	4	4	4	7	14	22	7	8	3,5	15	0,43
23022-10-07800220405	27000	M2	4	5	4	7	14	22	7	8	3,5	15	0,43
23022-10-07800220406	27000	M2	4	6	4	7	14	22	7	8	3,5	15	0,43
23022-10-07800220505	27000	M2	5	5	4	7	14	22	7	8	3,5	15	0,43
23022-10-07800220506	27000	M2	5	6	4	7	14	22	7	8	3,5	15	0,43
23022-10-07800220606	27000	M2	6	6	4	7	14	22	7	8	3,5	15	0,43
23022-10-09800300404	19000	M2,5	4	4	4	11	20	30	10	10	5	23,4	0,85
23022-10-09800300606	19000	M2,5	6	6	4	11	20	30	10	10	5	23,4	0,85
23022-10-09800300608	19000	M2,5	6	8	4	11	20	30	10	10	5	23,4	0,85
23022-10-09800300609	19000	M2,5	6	9	4	11	20	30	10	10	5	23,4	0,85
23022-10-09800300808	19000	M2,5	8	8	4	11	20	30	10	10	5	23,4	0,85

商品概述

订货号	最高转速 r/min	C (ISO 4029)	D1 (H7)	D2 (H7)	D1/D2 min.	D1/D2 max.	D4	L	L1	L2	L3	R	安装螺栓 锁紧扭矩 Nm
23022-10-09800300809	19000	M2,5	8	9	4	11	20	30	10	10	5	23,4	0,85
23022-10-09800300909	19000	M2,5	9	9	4	11	20	30	10	10	5	23,4	0,85
23022-10-12800340404	16000	M3	4	4	4	12	25	34	11	12	5	27,2	2
23022-10-12800340606	16000	M3	6	6	4	12	25	34	11	12	5	27,2	2
23022-10-12800340608	16000	M3	6	8	4	12	25	34	11	12	5	27,2	2
23022-10-12800340610	16000	M3	6	10	4	12	25	34	11	12	5	27,2	2
23022-10-12800340808	16000	M3	8	8	4	12	25	34	11	12	5	27,2	2
23022-10-12800340810	16000	M3	8	10	4	12	25	34	11	12	5	27,2	2
23022-10-12800341010	16000	M3	10	10	4	12	25	34	11	12	5	27,2	2
23022-10-14800350404	13000	M3	4	4	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14800350808	13000	M3	8	8	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14800350810	13000	M3	8	10	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14800350812	13000	M3	8	12	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14800350814	13000	M3	8	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14800351010	13000	M3	10	10	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14800351012	13000	M3	10	12	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14800351014	13000	M3	10	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14800351212	13000	M3	12	12	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14800351214	13000	M3	12	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14800351414	13000	M3	14	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-19800661010	10000	M6	10	10	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19800661212	10000	M6	12	12	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19800661214	10000	M6	12	14	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19800661215	10000	M6	12	15	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19800661216	10000	M6	12	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19800661414	10000	M6	14	14	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19800661415	10000	M6	14	15	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19800661416	10000	M6	14	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19800661515	10000	M6	15	15	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19800661516	10000	M6	15	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19800661616	10000	M6	16	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-24800781515	7000	M6	15	15	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24800781818	7000	M6	18	18	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24800781819	7000	M6	18	19	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24800781820	7000	M6	18	20	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24800781825	7000	M6	18	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24800781919	7000	M6	19	19	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24800781920	7000	M6	19	20	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24800781925	7000	M6	19	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24800782020	7000	M6	20	20	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24800782025	7000	M6	20	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24800782525	7000	M6	25	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-28800901919	6000	M8	19	19	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
23022-10-28800902424	6000	M8	24	24	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
23022-10-28800902828	6000	M8	28	28	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
23022-10-28800903232	6000	M8	32	32	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
23022-10-05920150303	38000	M1,6	3	3	2	5	10	15	5	5	2,5	11,4	0,25
23022-10-05920150304	38000	M1,6	3	4	2	5	10	15	5	5	2,5	11,4	0,25
23022-10-05920150305	38000	M1,6	3	5	2	5	10	15	5	5	2,5	11,4	0,25
23022-10-05920150404	38000	M1,6	4	4	2	5	10	15	5	5	2,5	11,4	0,25
23022-10-05920150405	38000	M1,6	4	5	2	5	10	15	5	5	2,5	11,4	0,25
23022-10-05920150505	38000	M1,6	5	5	2	5	10	15	5	5	2,5	11,4	0,25
23022-10-07920220404	27000	M2	4	4	4	7	14	22	7	8	3,5	15	0,43
23022-10-07920220405	27000	M2	4	5	4	7	14	22	7	8	3,5	15	0,43
23022-10-07920220406	27000	M2	4	6	4	7	14	22	7	8	3,5	15	0,43
23022-10-07920220505	27000	M2	5	5	4	7	14	22	7	8	3,5	15	0,43
23022-10-07920220506	27000	M2	5	6	4	7	14	22	7	8	3,5	15	0,43
23022-10-07920220606	27000	M2	6	6	4	7	14	22	7	8	3,5	15	0,43
23022-10-09920300404	19000	M2,5	4	4	4	11	20	30	10	10	5	23,4	0,85
23022-10-09920300606	19000	M2,5	6	6	4	11	20	30	10	10	5	23,4	0,85
23022-10-09920300608	19000	M2,5	6	8	4	11	20	30	10	10	5	23,4	0,85
23022-10-09920300609	19000	M2,5	6	9	4	11	20	30	10	10	5	23,4	0,85
23022-10-09920300808	19000	M2,5	8	8	4	11	20	30	10	10	5	23,4	0,85
23022-10-09920300809	19000	M2,5	8	9	4	11	20	30	10	10	5	23,4	0,85

商品概述

订货号	最高转速 r/min	C (ISO 4029)	D1 (H7)	D2 (H7)	D1/D2 min.	D1/D2 max.	D4	L	L1	L2	L3	R	安装螺栓 锁紧扭矩 Nm
23022-10-09920300909	19000	M2,5	9	9	4	11	20	30	10	10	5	23,4	0,85
23022-10-12920340404	16000	M3	4	4	4	12	25	34	11	12	5	27,2	2
23022-10-12920340606	16000	M3	6	6	4	12	25	34	11	12	5	27,2	2
23022-10-12920340608	16000	M3	6	8	4	12	25	34	11	12	5	27,2	2
23022-10-12920340610	16000	M3	6	10	4	12	25	34	11	12	5	27,2	2
23022-10-12920340808	16000	M3	8	8	4	12	25	34	11	12	5	27,2	2
23022-10-12920340810	16000	M3	8	10	4	12	25	34	11	12	5	27,2	2
23022-10-12920341010	16000	M3	10	10	4	12	25	34	11	12	5	27,2	2
23022-10-14920350404	13000	M3	4	4	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14920350808	13000	M3	8	8	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14920350810	13000	M3	8	10	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14920350812	13000	M3	8	12	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14920350814	13000	M3	8	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14920351010	13000	M3	10	10	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14920351012	13000	M3	10	12	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14920351014	13000	M3	10	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14920351212	13000	M3	12	12	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14920351214	13000	M3	12	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14920351414	13000	M3	14	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-19920661010	10000	M6	10	10	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19920661212	10000	M6	12	12	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19920661214	10000	M6	12	14	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19920661215	10000	M6	12	15	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19920661216	10000	M6	12	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19920661414	10000	M6	14	14	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19920661415	10000	M6	14	15	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19920661416	10000	M6	14	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19920661515	10000	M6	15	15	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19920661516	10000	M6	15	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19920661616	10000	M6	16	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-24920781515	7000	M6	15	15	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24920781818	7000	M6	18	18	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24920781819	7000	M6	18	19	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24920781820	7000	M6	18	20	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24920781825	7000	M6	18	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24920781919	7000	M6	19	19	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24920781920	7000	M6	19	20	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24920781925	7000	M6	19	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24920782020	7000	M6	20	20	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24920782025	7000	M6	20	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24920782525	7000	M6	25	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-28920901919	6000	M8	19	19	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
23022-10-28920902424	6000	M8	24	24	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
23022-10-28920902828	6000	M8	28	28	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
23022-10-28920903232	6000	M8	32	32	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
23022-10-38921142020	5000	M8	20	20	20	48	80	114	45	24	20	83,3	40
23022-10-38921142828	5000	M8	28	28	20	48	80	114	45	24	20	83,3	40
23022-10-38921143232	5000	M8	32	32	20	48	80	114	45	24	20	83,3	40
23022-10-38921143838	5000	M8	38	38	20	48	80	114	45	24	20	83,3	40
23022-10-42921262525	4000	M10	25	25	25	50	95	126	50	26	20	95	84
23022-10-42921263232	4000	M10	32	32	25	50	95	126	50	26	20	95	84
23022-10-42921263838	4000	M10	38	38	25	50	95	126	50	26	20	95	84
23022-10-42921264545	4000	M10	45	45	25	50	95	126	50	26	20	95	84
23022-10-48921402525	3750	M12	25	25	25	57	105	140	56	28	22	105	145
23022-10-48921403838	3750	M12	38	38	25	57	105	140	56	28	22	105	145
23022-10-48921404545	3750	M12	45	45	25	57	105	140	56	28	22	105	145
23022-10-48921405050	3750	M12	50	50	25	57	105	140	56	28	22	105	145
23022-10-07980220404	27000	M2	4	4	4	7	14	22	7	8	3,5	15	0,43
23022-10-07980220405	27000	M2	4	5	4	7	14	22	7	8	3,5	15	0,43
23022-10-07980220406	27000	M2	4	6	4	7	14	22	7	8	3,5	15	0,43
23022-10-07980220505	27000	M2	5	5	4	7	14	22	7	8	3,5	15	0,43
23022-10-07980220506	27000	M2	5	6	4	7	14	22	7	8	3,5	15	0,43
23022-10-07980220606	27000	M2	6	6	4	7	14	22	7	8	3,5	15	0,43
23022-10-09980300404	19000	M2,5	4	4	4	11	20	30	10	10	5	23,4	0,85

商品概述

订货号	最高转速 r/min	C (ISO 4029)	D1 (H7)	D2 (H7)	D1/D2 min.	D1/D2 max.	D4	L	L1	L2	L3	R	安装螺栓 锁紧扭矩 Nm
23022-10-09980300606	19000	M2,5	6	6	4	11	20	30	10	10	5	23,4	0,85
23022-10-09980300608	19000	M2,5	6	8	4	11	20	30	10	10	5	23,4	0,85
23022-10-09980300609	19000	M2,5	6	9	4	11	20	30	10	10	5	23,4	0,85
23022-10-09980300808	19000	M2,5	8	8	4	11	20	30	10	10	5	23,4	0,85
23022-10-09980300809	19000	M2,5	8	9	4	11	20	30	10	10	5	23,4	0,85
23022-10-09980300909	19000	M2,5	9	9	4	11	20	30	10	10	5	23,4	0,85
23022-10-12980340404	16000	M3	4	4	4	12	25	34	11	12	5	27,2	2
23022-10-12980340606	16000	M3	6	6	4	12	25	34	11	12	5	27,2	2
23022-10-12980340608	16000	M3	6	8	4	12	25	34	11	12	5	27,2	2
23022-10-12980340610	16000	M3	6	10	4	12	25	34	11	12	5	27,2	2
23022-10-12980340808	16000	M3	8	8	4	12	25	34	11	12	5	27,2	2
23022-10-12980340810	16000	M3	8	10	4	12	25	34	11	12	5	27,2	2
23022-10-12980341010	16000	M3	10	10	4	12	25	34	11	12	5	27,2	2
23022-10-14980350404	13000	M3	4	4	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14980350808	13000	M3	8	8	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14980350810	13000	M3	8	10	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14980350812	13000	M3	8	12	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14980350814	13000	M3	8	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14980351010	13000	M3	10	10	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14980351012	13000	M3	10	12	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14980351014	13000	M3	10	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14980351212	13000	M3	12	12	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14980351214	13000	M3	12	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-14980351414	13000	M3	14	14	4	16	30	35	11	13	5	32,2	2
23022-10-19980661010	10000	M6	10	10	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19980661212	10000	M6	12	12	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19980661214	10000	M6	12	14	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19980661215	10000	M6	12	15	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19980661216	10000	M6	12	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19980661414	10000	M6	14	14	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19980661415	10000	M6	14	15	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19980661416	10000	M6	14	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19980661515	10000	M6	15	15	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19980661516	10000	M6	15	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-19980661616	10000	M6	16	16	10	22	40	66	25	16	12	47	15
23022-10-24980781515	7000	M6	15	15	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24980781818	7000	M6	18	18	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24980781819	7000	M6	18	19	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24980781820	7000	M6	18	20	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24980781825	7000	M6	18	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24980781919	7000	M6	19	19	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24980781920	7000	M6	19	20	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24980781925	7000	M6	19	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24980782020	7000	M6	20	20	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24980782025	7000	M6	20	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-24980782525	7000	M6	25	25	15	32	55	78	30	18	12	56,4	15
23022-10-28980901919	6000	M8	19	19	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
23022-10-28980902424	6000	M8	24	24	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
23022-10-28980902828	6000	M8	28	28	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
23022-10-28980903232	6000	M8	32	32	19	37	65	90	35	20	15	72,6	40
23022-10-38981142020	5000	M8	20	20	20	48	80	114	45	24	20	83,3	40
23022-10-38981142828	5000	M8	28	28	20	48	80	114	45	24	20	83,3	40
23022-10-38981143232	5000	M8	32	32	20	48	80	114	45	24	20	83,3	40
23022-10-38981143838	5000	M8	38	38	20	48	80	114	45	24	20	83,3	40
23022-10-42981262525	4000	M10	25	25	25	50	95	126	50	26	20	95	84
23022-10-42981263232	4000	M10	32	32	25	50	95	126	50	26	20	95	84
23022-10-42981263838	4000	M10	38	38	25	50	95	126	50	26	20	95	84
23022-10-42981264545	4000	M10	45	45	25	50	95	126	50	26	20	95	84
23022-10-48981402525	3750	M12	25	25	25	57	105	140	56	28	22	105	145
23022-10-48981403838	3750	M12	38	38	25	57	105	140	56	28	22	105	145
23022-10-48981404545	3750	M12	45	45	25	57	105	140	56	28	22	105	145
23022-10-48981405050	3750	M12	50	50	25	57	105	140	56	28	22	105	145

商品概述
