

商品描述/产品说明




双侧楔形夹紧系统 ES 型固定卡爪的最大工件尺寸

夹具导轨	1件			2件		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	193	-	-	96	-	-
L=400	292	257	241	146	128	121
L=500	394	357	341	197	178	171
L=600	493	457	441	246	228	221
L=700	592	557	541	296	278	271

夹具导轨	3件			4件		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	29	-	-	29	-	-
L=400	72	51	41	54	38	31
L=500	105	72	74	79	63	56
L=600	139	118	107	104	88	81
L=700	172	151	141	129	113	106

夹具导轨	5件			6件		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	8	-	-	8	-	-
L=400	27	10	-	23	8	-
L=500	48	30	21	40	25	17
L=600	68	50	51	58	42	34
L=700	87	70	61	73	58	51

夹具导轨	7件			8件		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	-	-	-	-	-	-
L=400	9	-	-	8	-	-
L=500	23	7	-	20	6	-
L=600	37	21	12	33	18	11
L=700	51	35	51	45	31	23



多重夹紧系统的夹具导轨组合 41500、楔形夹紧系统 41501 和多重夹紧系统的 ES 型固定卡爪 41502。


各种双侧楔形夹紧系统和 DS 型固定卡爪的最大工件尺寸

夹具导轨	1件			2件		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	164	-	-	82	-	-
L=400	263	208	190	131	104	95
L=500	365	308	290	182	154	145
L=600	464	408	390	232	204	195
L=700	563	508	490	281	254	245

夹具导轨	3件			4件		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	24	-	-	18	-	-
L=400	57	26	15	43	20	17
L=500	91	60	48	68	45	36
L=600	124	93	82	93	70	61
L=700	157	126	115	118	95	86

夹具导轨	5件			6件		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	16	-	-	13	-	-
L=400	36	10	-	30	9	-
L=500	56	30	20	47	25	17
L=600	76	50	40	63	42	33

夹具导轨	7件			8件		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	-	-	-	-	-	-
L=400	-	-	-	-	-	-
L=500	11	-	-	11	-	-
L=600	27	-	-	24	-	-
L=700	41	18	18	36	15	7



多重夹紧系统的夹具导轨组合 41500、楔形夹紧系统 41501 和多重夹紧系统的 DS 型固定卡爪 41502-05。

产品说明

材料：
工具钢。

规格：
经硬化和打磨处理 (HRC 55 ±2)。

提示：

可以通过各种接口连接夹具导轨。

1. 夹钳组的侧面夹持边。可以将夹钳固定在任何位置。
2. 符合 DIN 标准的圆柱头螺丝的通孔。
3. 安装孔径 Ø25H6 mm，适用于系统间距为 100 mm 的常见零点夹紧系统。
4. 安装孔径 Ø16H6 mm，适用于系统间距为 96 mm 的零点夹紧系统。
5. 用于 T 形槽台的三个带 18H7 的对齐槽。
6. 适用于孔距为 40 mm 和 50 mm 的网格系统的定位孔 Ø12F7 和 Ø16F7。

技术参数：

必须遵守 41510、41510-10 和 41510-20 产品系列中相应系统宽度的最大夹持力和锁紧扭矩。

应用：

可依次或彼此相邻安装多条不同长度的夹具导轨。通过精密齿轮可以非常精确的定位固定卡爪。夹具导轨的横向刻度可以记录下固定卡爪的每个位置，并在重复时进行相同的设置。可将挡块安装到侧面螺纹孔处。

优点：

通用且灵活。

适用于大小批量。

可相互夹紧不同夹具导轨上的大组件。

商品描述/产品说明


带固定卡爪的各种楔形夹持系统的最大工作尺寸

夹具导轨	1件			2件		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	233	-	-	60	-	-
L=400	302	273	253	118	92	74
L=500	404	373	353	169	142	124
L=600	503	473	453	218	192	174
L=700	602	573	553	268	242	224

夹具导轨	3件			4件		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	23	-	-	-	-	-
L=400	56	32	14	28	-	-
L=500	90	65	48	51	27	9
L=600	123	99	81	76	52	34
L=700	156	132	114	101	77	59

夹具导轨	5件			6件		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	-	-	-	-	-	-
L=400	7	-	-	-	-	-
L=500	27	-	-	12	-	-
L=600	47	24	6	28	5	-
L=700	67	44	26	45	22	-

夹具导轨	7件			8件		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	-	-	-	-	-	-
L=400	-	-	-	-	-	-
L=500	-	-	-	-	-	-
L=600	15	-	-	5	-	-
L=700	29	6	-	17	7	-



多重夹持系统的夹持导轨组合 41500。
用于多重夹持系统，带固定卡爪的楔形夹持系统 41501-05 和
1 个多重夹持系统的 ES 带固定卡爪 41502。

商品概述

订货号	B	适用 系统宽度	L	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
41500-050300	50	50	300	50	96	200	-	-	-	-	1,5	0,5	100	50
41500-050400	50	50	400	50	96	200	288	300	-	-	1,5	0,5	100	50
41500-050500	50	50	500	50	96	200	288	400	-	-	1,5	0,5	100	50
41500-050600	50	50	600	50	96	200	288	400	500	-	1,5	0,5	100	50
41500-050700	50	50	700	50	96	200	288	400	560	600	1,5	0,5	100	50
41500-072400	72	72	400	72	96	200	288	300	-	-	2	0,7	100	50
41500-072500	72	72	500	72	96	200	288	400	-	-	2	0,7	100	50
41500-072600	72	72	600	72	96	200	288	400	500	-	2	0,7	100	50
41500-072700	72	72	700	72	96	200	288	400	560	600	2	0,7	100	50
41500-100400	100	100	400	72	96	200	288	300	-	-	2,5	0,85	100	50
41500-100500	100	100	500	72	96	200	288	400	-	-	2,5	0,85	100	50
41500-100600	100	100	600	72	96	200	288	400	500	-	2,5	0,85	100	50
41500-100700	100	100	700	72	96	200	288	400	560	600	2,5	0,85	100	50

订货号	B	L	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	H5	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
41500-050300	50	300	28	19	36	18	10	22	10	10	16	25	12	20	16	17,5	11	M6	M6
41500-050400	50	400	28	19	36	18	10	22	10	10	16	25	12	20	16	17,5	11	M6	M6
41500-050500	50	500	28	19	36	18	10	22	10	10	16	25	12	20	16	17,5	11	M6	M6
41500-050600	50	600	28	19	36	18	10	22	10	10	16	25	12	20	16	17,5	11	M6	M6
41500-050700	50	700	28	19	36	18	10	22	10	10	16	25	12	20	16	17,5	11	M6	M6
41500-072400	72	400	42	30	58	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6
41500-072500	72	500	42	30	58	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6
41500-072600	72	600	42	30	58	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6
41500-072700	72	700	42	30	58	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6
41500-100400	100	400	58	45	86	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M8	M6
41500-100500	100	500	58	45	86	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M8	M6
41500-100600	100	600	58	45	86	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M8	M6
41500-100700	100	700	58	45	86	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M8	M6