

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
调制钢。

规格：  
主体经黑色氧化处理。  
支撑面经调质处理和打磨处理。

提示：  
重复精度为  $\pm 0.3 \text{ mm}$ 。

要清除碎屑和灰尘，请卸下两个盖板 (2)，然后用压缩空气从上方吹出。

在自动化操作时，例如使用扭矩可调的冲击扳手，打开和拧紧时最多可使用规定最大拧紧扭矩或规定最大夹紧力的 50 %。

使用说明：

用可调扭矩的冲击扳手操作，或用锁紧扳手手动操作。

在自动化操作时，例如使用扭矩可调的冲击扳手，打开和拧紧时最多可使用规定最大拧紧扭矩或规定最大夹紧力的 50 %。

优点：

可自动化操作  
较高的夹持力  
快速夹紧

供货范围：

包括定位衬套。


附件：

04401-05 止动螺栓，适用于可自动化操作的拉力夹具。

04401-20 扩展单元。

图纸提示：


- 1) 定位衬套
- 2) 盖板



商品描述/产品说明



图纸



商品概述

| 订货号            | B  | B1 | D  | D1 | D2 | D3<br>适用螺栓<br>DIN 912 | H  | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L  | L1 | L2 | SW | 锁紧扭矩<br>max. Nm | 夹紧力<br>kN |
|----------------|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|-----------|
| 04401-12070095 | 70 | 45 | 60 | 26 | 14 | M10                   | 63 | 57 | 46 | 25 | 10 | 6  | 95 | 70 | 25 | 19 | 40              | 12        |

商品概述

---