

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
滚动轴承钢制内环、外环和滚动体。

提示：
钢制交叉滚子轴承由一体式内环和外环组成。一体式环结构实现了较高的刚性、精度以及平稳运行。交叉滚子轴承既适用于内环旋转，也适用于外环旋转。

径向轴承间隙有两种选择：具有正常间隙 C1 的轴承（订货号：23831-0XXXXX）和具有预紧 S1 的轴承（订货号：23831-1XXXXX）。

交叉滚子轴承的公差等级为 P0。公差等级描述了内、外环的径向和轴向偏差。

交叉滚子轴承配备两侧密封。


可根据要求提供其他轴承间隙和公差等级。

技术参数：
参见下载、技术说明。

图纸提示：

- 1) 滚轮
- 2) 间隔垫片
- 3) 内环
- 4) 外环
- 5) 密封件

图纸



商品概述

订货号	类型 2	D	D1	H	R	D2	D3	额定负载 动态 kN	额定负载 静态 kN
23831-002008	正常间隙	20	36	8	0,8	31	24	3,1	3,23
23831-002508	正常间隙	25	41	8	0,8	36	29	3,63	3,83
23831-003010	正常间隙	30	55	10	0,8	48,5	36,5	7,35	8,36
23831-003510	正常间隙	35	60	10	0,8	53,5	41,5	7,64	9,12
23831-004010	正常间隙	40	65	10	0,8	58,5	46,5	8,33	10,6
23831-004510	正常间隙	45	70	10	0,8	63,5	51,5	8,62	11,3
23831-005013	正常间隙	50	80	13	0,8	74	56	16,7	20,9
23831-006013	正常间隙	60	90	13	0,8	84	66	18	24,3
23831-007013	正常间隙	70	100	13	0,8	94	76	19,4	27,7
23831-008016	正常间隙	80	120	16	0,8	112	88	30,1	42,1
23831-009016	正常间隙	90	130	16	0,8	122	98	31,4	45,3
23831-102008	经预紧处理	20	36	8	0,8	31	24	3,1	3,23
23831-102508	经预紧处理	25	41	8	0,8	36	29	3,63	3,83
23831-103010	经预紧处理	30	55	10	0,8	48,5	36,5	7,35	8,36
23831-103510	经预紧处理	35	60	10	0,8	53,5	41,5	7,64	9,12
23831-104010	经预紧处理	40	65	10	0,8	58,5	46,5	8,33	10,6
23831-104510	经预紧处理	45	70	10	0,8	63,5	51,5	8,62	11,3
23831-105013	经预紧处理	50	80	13	0,8	74	56	16,7	20,9
23831-106013	经预紧处理	60	90	13	0,8	84	66	18	24,3
23831-107013	经预紧处理	70	100	13	0,8	94	76	19,4	27,7
23831-108016	经预紧处理	80	120	16	0,8	112	88	30,1	42,1
23831-109016	经预紧处理	90	130	16	0,8	122	98	31,4	45,3