

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制或不锈钢壳体。
不锈钢螺母。


规格：
镀镍或亮色壳体。
螺母为亮色。

提示：
随供了固定螺栓 M2 或 M3。
A 型安装方式，用于板厚 6 至 10 mm。
B 型安装方式，用于板厚大于 10 mm。

附件：
旋转夹紧装置 05591 或 05591-05。

图纸提示：
1) 板
2) 旋转夹紧装置
3) 定位销
4) 螺母

图纸



商品概述

订货号	类型	类型 2	主体材料	D	D1	D2	D4	A	M	H2	SW	H	H1	D3 适用螺栓 DIN 912	D5	D6	L	L1
05592-50	A	凸起型	钢制	5	-	25	-	10,5	M14X1,5	8	22	16	-	-	15	25	3,5	-
05592-80	A	凸起型	钢制	8	-	32	-	13	M20X1,5	10	30	18	-	-	21	32	3,5	-
05592-150	A	凸起型	不锈钢	5	-	25	-	10,5	M14X1,5	8	22	16	-	-	15	25	3,5	-
05592-180	A	凸起型	不锈钢	8	-	32	-	13	M20X1,5	10	30	18	-	-	21	32	3,5	-
05592-501	B	埋入型	钢制	5	14	25	21	-	-	-	-	9	4,5	M2	14	26	5	4
05592-801	B	埋入型	钢制	8	20	32	26	-	-	-	-	11	5,5	M3	20	33	6	5
05592-1501	B	埋入型	不锈钢	5	14	25	21	-	-	-	-	9	4,5	M2	14	26	5	4
05592-1801	B	埋入型	不锈钢	8	20	32	26	-	-	-	-	11	5,5	M3	20	33	6	5

商品概述
