

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
渗碳钢制滚子导轨螺栓 1.7139。

规格：
经渗碳硬化处理。


提示：
钢制滚子导轨螺栓是工具和模具制造以及高要求制造工艺中精确导向任务的最佳选择。这些高质量的滚子导轨螺栓经过专门开发，可确保最高的精度、稳定性和耐用性。

滚子导轨螺栓带有集成轴环，为安装滚子导轨装置提供了最佳基础。轴环可使设备精确、安全地校准，从而实现平稳移动，并可靠地引导工具和模具。

3+1 原则确保两个半模的正确安装。安装 3 个直径较大的导向元件和 1 个直径较小的导向元件。



图纸



商品概述

订货号	D	D1	L	L1	L2
21597-15-12080	12	16	80	4	4
21597-15-12100	12	16	100	4	4
21597-15-12120	12	16	120	4	4
21597-15-12140	12	16	140	4	4
21597-15-18080	18	22	80	6	7
21597-15-18100	18	22	100	6	7
21597-15-18120	18	22	120	6	7
21597-15-18140	18	22	140	6	7
21597-15-18160	18	22	160	6	7
21597-15-18180	18	22	180	6	7
21597-15-18200	18	22	200	6	7
21597-15-18240	18	22	240	6	7
21597-15-30160	30	36	160	6	7
21597-15-30200	30	36	200	6	7
21597-15-30240	30	36	240	6	7
21597-15-30280	30	36	280	6	7
21597-15-30300	30	36	300	6	7

商品概述
