

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢或不锈钢 1.4305。

规格：
钢制，硬化，至少 550 HV 1，电镀锌。
不锈钢，亮色。


提示：
锥形注油嘴适用于必须经常可靠地进行润滑的润滑位置。因为使用方式多样，这种螺纹广泛用在各种扩展的滑脂嘴类型上。

锥形注油嘴配有一个光滑的销，用于压入。用于压入的润滑油嘴仅适用于低压。

装配：
定位孔的具体尺寸取决于材料，必须由用户通过安装测试来确定。安装孔的导向尺寸与我们指定的销直径相对应。

对于直形润滑油嘴，我们建议使用压入工具，以便能够温和地将油嘴压入。

图纸



商品概述

订货号	类型	形状类型	A	D	L=长度 max.	L1=螺纹长度	SW
97940-01-130411	C	90 倾斜式，带六角	13	4	20,3	5,5	9
97940-01-130510	C	90 倾斜式，带六角	13	5	19	5,5	10
97940-01-130609	C	90 倾斜式，带六角	13	6	19	5,5	9
97940-01-130811	C	90 倾斜式，带六角	13	8	19	5,5	11
97940-01-131011	C	90 倾斜式，带六角	13	10	19,4	5,5	11