

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
钢制。

规格：
钢制，强度等级 8.8，黑色或电镀锌。
钢制，强度等级 10.9，黑色或电镀锌。
钢制，强度等级 12.9，黑色。

根据要求：
适用扳手参照 DIN ISO 272 标准。

图纸



商品概述

订货号	主体材料	强度等级	主体表面	D	L	Ls 最小	Lg 最大	E	K	SW	DIN	ISO
07170-03X30	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M3	30	15,5	18	6,01	2	5,5	DIN 931	-
07170-03X35	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M3	35	20,5	23	6,01	2	5,5	DIN 931	-
07170-03X40	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M3	40	25,5	28	6,01	2	5,5	DIN 931	-
07170-04X25	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M4	25	7,5	11	7,66	2,8	7	DIN 931	-
07170-04X30	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M4	30	12,5	16	7,66	2,8	7	DIN 931	-
07170-04X35	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M4	35	17,5	21	7,66	2,8	7	DIN 931	-
07170-04X40	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M4	40	22,5	26	7,66	2,8	7	DIN 931	-
07170-04X45	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M4	45	27,5	31	7,66	2,8	7	DIN 931	-
07170-04X50	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M4	50	32,5	36	7,66	2,8	7	DIN 931	-
07170-05X25	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M5	25	5	9	8,79	3,5	8	DIN 931	-

商品概述

订货号	主体材料	强度等级	主体表面	D	L	ls 最小	Lg 最大	E	K	SW	DIN	ISO
07170-05X30	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M5	30	10	14	8,79	3,5	8	DIN 931	-
07170-05X35	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M5	35	15	19	8,79	3,5	8	DIN 931	-
07170-05X40	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M5	40	20	24	8,79	3,5	8	DIN 931	-
07170-05X45	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M5	45	25	29	8,79	3,5	8	DIN 931	-
07170-05X50	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M5	50	30	34	8,79	3,5	8	DIN 931	-
07170-05X60	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M5	60	39	44	8,79	3,5	8	DIN 931	-
07170-06X30	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M6	30	7	12	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-06X35	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M6	35	12	17	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-06X40	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M6	40	17	22	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-06X45	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M6	45	22	27	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-06X50	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M6	50	27	32	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-06X60	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M6	60	37	42	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-06X70	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M6	70	47	52	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-08X35	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M8	35	6,75	13	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-08X40	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M8	40	11,75	18	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-08X45	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M8	45	16,75	23	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-08X50	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M8	50	21,75	28	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-08X60	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M8	60	31,75	38	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-08X70	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M8	70	41,75	48	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-08X80	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M8	80	51,75	58	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-10X40	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M10	40	6,5	14	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-10X45	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M10	45	11,5	19	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-10X50	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M10	50	16,5	24	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-10X60	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M10	60	26,5	34	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-10X70	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M10	70	36,5	44	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-10X80	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M10	80	46,5	54	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-10X90	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M10	90	56,5	64	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-10X100	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M10	100	66,5	74	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-12X45	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M12	45	6,25	15	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-12X50	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M12	50	11,25	20	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-12X60	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M12	60	21,25	30	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-12X70	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M12	70	31,25	40	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-12X80	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M12	80	41,25	50	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-12X90	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M12	90	51,25	60	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-12X100	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M12	100	61,25	70	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-12X110	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M12	110	71,25	80	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-12X120	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M12	120	81,25	90	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-16X60	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M16	60	12	22	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-16X70	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M16	70	22	32	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-16X80	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M16	80	32	42	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-16X90	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M16	90	42	52	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-16X100	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M16	100	52	62	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-16X110	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M16	110	62	72	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-16X120	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M16	120	72	82	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-20X70	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M20	70	11,5	24	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-20X80	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M20	80	21,5	34	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-20X90	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M20	90	31,5	44	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-20X100	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M20	100	41,5	54	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-20X110	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M20	110	51,5	64	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-20X120	钢制	8.8	亮色 (黑色)	M20	120	61,5	74	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-403X30	钢制	8.8	电镀锌	M3	30	15,5	18	6,01	2	5,5	DIN 931	-
07170-403X35	钢制	8.8	电镀锌	M3	35	20,5	23	6,01	2	5,5	DIN 931	-
07170-403X40	钢制	8.8	电镀锌	M3	40	25,5	28	6,01	2	5,5	DIN 931	-
07170-404X25	钢制	8.8	电镀锌	M4	25	7,5	11	7,66	2,8	7	DIN 931	-
07170-404X30	钢制	8.8	电镀锌	M4	30	12,5	16	7,66	2,8	7	DIN 931	-
07170-404X35	钢制	8.8	电镀锌	M4	35	17,5	21	7,66	2,8	7	DIN 931	-
07170-404X40	钢制	8.8	电镀锌	M4	40	22,5	26	7,66	2,8	7	DIN 931	-
07170-404X45	钢制	8.8	电镀锌	M4	45	27,5	31	7,66	2,8	7	DIN 931	-
07170-404X50	钢制	8.8	电镀锌	M4	50	32,5	36	7,66	2,8	7	DIN 931	-
07170-405X25	钢制	8.8	电镀锌	M5	25	5	9	8,79	3,5	8	DIN 931	-
07170-405X30	钢制	8.8	电镀锌	M5	30	10	14	8,79	3,5	8	DIN 931	-
07170-405X35	钢制	8.8	电镀锌	M5	35	15	19	8,79	3,5	8	DIN 931	-
07170-405X40	钢制	8.8	电镀锌	M5	40	20	24	8,79	3,5	8	DIN 931	-
07170-405X45	钢制	8.8	电镀锌	M5	45	25	29	8,79	3,5	8	DIN 931	-
07170-405X50	钢制	8.8	电镀锌	M5	50	30	34	8,79	3,5	8	DIN 931	-

商品概述

订货号	主体材料	强度等级	主体表面	D	L	Ls 最小	Lg 最大	E	K	SW	DIN	ISO
07170-405X60	钢制	8.8	电镀锌	M5	60	39	44	8,79	3,5	8	DIN 931	-
07170-406X30	钢制	8.8	电镀锌	M6	30	7	12	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-406X35	钢制	8.8	电镀锌	M6	35	12	17	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-406X40	钢制	8.8	电镀锌	M6	40	17	22	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-406X45	钢制	8.8	电镀锌	M6	45	22	27	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-406X50	钢制	8.8	电镀锌	M6	50	27	32	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-406X60	钢制	8.8	电镀锌	M6	60	37	42	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-406X70	钢制	8.8	电镀锌	M6	70	47	52	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-408X35	钢制	8.8	电镀锌	M8	35	6,75	13	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-408X40	钢制	8.8	电镀锌	M8	40	11,75	18	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-408X45	钢制	8.8	电镀锌	M8	45	16,75	23	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-408X50	钢制	8.8	电镀锌	M8	50	21,75	28	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-408X60	钢制	8.8	电镀锌	M8	60	31,75	38	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-408X70	钢制	8.8	电镀锌	M8	70	41,75	48	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-408X80	钢制	8.8	电镀锌	M8	80	51,75	58	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-410X40	钢制	8.8	电镀锌	M10	40	6,5	14	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-410X45	钢制	8.8	电镀锌	M10	45	11,5	19	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-410X50	钢制	8.8	电镀锌	M10	50	16,5	24	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-410X60	钢制	8.8	电镀锌	M10	60	26,5	34	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-410X70	钢制	8.8	电镀锌	M10	70	36,5	44	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-410X80	钢制	8.8	电镀锌	M10	80	46,5	54	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-410X90	钢制	8.8	电镀锌	M10	90	56,5	64	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-410X100	钢制	8.8	电镀锌	M10	100	66,5	74	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-412X45	钢制	8.8	电镀锌	M12	45	6,25	15	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-412X50	钢制	8.8	电镀锌	M12	50	11,25	20	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-412X60	钢制	8.8	电镀锌	M12	60	21,25	30	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-412X70	钢制	8.8	电镀锌	M12	70	31,25	40	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-412X80	钢制	8.8	电镀锌	M12	80	41,25	50	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-412X90	钢制	8.8	电镀锌	M12	90	51,25	60	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-412X100	钢制	8.8	电镀锌	M12	100	61,25	70	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-412X110	钢制	8.8	电镀锌	M12	110	71,25	80	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-412X120	钢制	8.8	电镀锌	M12	120	81,25	90	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-416X60	钢制	8.8	电镀锌	M16	60	12	22	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-416X70	钢制	8.8	电镀锌	M16	70	22	32	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-416X80	钢制	8.8	电镀锌	M16	80	32	42	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-416X90	钢制	8.8	电镀锌	M16	90	42	52	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-416X100	钢制	8.8	电镀锌	M16	100	52	62	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-416X110	钢制	8.8	电镀锌	M16	110	62	72	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-416X120	钢制	8.8	电镀锌	M16	120	72	82	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-420X70	钢制	8.8	电镀锌	M20	70	11,5	24	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-420X80	钢制	8.8	电镀锌	M20	80	21,5	34	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-420X90	钢制	8.8	电镀锌	M20	90	31,5	44	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-420X100	钢制	8.8	电镀锌	M20	100	41,5	54	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-420X110	钢制	8.8	电镀锌	M20	110	51,5	64	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-420X120	钢制	8.8	电镀锌	M20	120	61,5	74	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-305X25	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M5	25	5	9	8,79	3,5	8	DIN 931	-
07170-305X30	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M5	30	10	14	8,79	3,5	8	DIN 931	-
07170-305X35	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M5	35	15	19	8,79	3,5	8	DIN 931	-
07170-305X40	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M5	40	20	24	8,79	3,5	8	DIN 931	-
07170-305X45	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M5	45	25	29	8,79	3,5	8	DIN 931	-
07170-305X50	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M5	50	30	34	8,79	3,5	8	DIN 931	-
07170-305X60	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M5	60	39	44	8,79	3,5	8	DIN 931	-
07170-306X30	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M6	30	7	12	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-306X35	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M6	35	12	17	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-306X40	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M6	40	17	22	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-306X45	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M6	45	22	27	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-306X50	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M6	50	27	32	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-306X60	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M6	60	37	42	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-306X70	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M6	70	47	52	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-308X35	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M8	35	6,75	13	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-308X40	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M8	40	11,75	18	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-308X45	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M8	45	16,75	23	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-308X50	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M8	50	21,75	28	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-308X60	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M8	60	31,75	38	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-308X70	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M8	70	41,75	48	14,38	5,3	13	DIN 931	-

商品概述

订货号	主体材料	强度等级	主体表面	D	L	LS 最小	Lg 最大	E	K	SW	DIN	ISO
07170-308X80	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M8	80	51,75	58	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-310X40	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M10	40	6,5	14	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-310X45	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M10	45	11,5	19	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-310X50	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M10	50	16,5	24	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-310X60	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M10	60	26,5	34	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-310X70	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M10	70	36,5	44	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-310X80	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M10	80	46,5	54	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-310X90	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M10	90	56,5	64	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-310X100	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M10	100	66,5	74	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-312X45	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M12	45	6,25	15	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-312X50	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M12	50	11,25	20	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-312X60	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M12	60	21,25	30	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-312X70	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M12	70	31,25	40	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-312X80	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M12	80	41,25	50	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-312X90	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M12	90	51,25	60	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-312X100	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M12	100	61,25	70	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-312X110	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M12	110	71,25	80	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-312X120	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M12	120	81,25	90	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-316X60	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M16	60	12	22	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-316X70	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M16	70	22	32	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-316X80	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M16	80	32	42	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-316X90	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M16	90	42	52	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-316X100	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M16	100	52	62	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-316X110	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M16	110	62	72	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-316X120	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M16	120	72	82	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-320X70	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M20	70	11,5	24	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-320X80	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M20	80	21,5	34	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-320X90	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M20	90	31,5	44	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-320X100	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M20	100	41,5	54	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-320X110	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M20	110	51,5	64	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-320X120	钢制	10.9	亮色 (黑色)	M20	120	61,5	74	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-506X30	钢制	10.9	电镀锌	M6	30	7	12	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-506X35	钢制	10.9	电镀锌	M6	35	12	17	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-506X40	钢制	10.9	电镀锌	M6	40	17	22	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-506X45	钢制	10.9	电镀锌	M6	45	22	27	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-506X50	钢制	10.9	电镀锌	M6	50	27	32	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-506X60	钢制	10.9	电镀锌	M6	60	37	42	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-506X70	钢制	10.9	电镀锌	M6	70	47	52	11,05	4	10	DIN 931	-
07170-508X35	钢制	10.9	电镀锌	M8	35	6,75	13	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-508X40	钢制	10.9	电镀锌	M8	40	11,75	18	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-508X45	钢制	10.9	电镀锌	M8	45	16,75	23	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-508X50	钢制	10.9	电镀锌	M8	50	21,75	28	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-508X60	钢制	10.9	电镀锌	M8	60	31,75	38	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-508X70	钢制	10.9	电镀锌	M8	70	41,75	48	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-508X80	钢制	10.9	电镀锌	M8	80	51,75	58	14,38	5,3	13	DIN 931	-
07170-510X40	钢制	10.9	电镀锌	M10	40	6,5	14	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-510X45	钢制	10.9	电镀锌	M10	45	11,5	19	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-510X50	钢制	10.9	电镀锌	M10	50	16,5	24	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-510X60	钢制	10.9	电镀锌	M10	60	26,5	34	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-510X70	钢制	10.9	电镀锌	M10	70	36,5	44	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-510X80	钢制	10.9	电镀锌	M10	80	46,5	54	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-510X90	钢制	10.9	电镀锌	M10	90	56,5	64	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-510X100	钢制	10.9	电镀锌	M10	100	66,5	74	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-512X45	钢制	10.9	电镀锌	M12	45	6,25	15	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-512X50	钢制	10.9	电镀锌	M12	50	11,25	20	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-512X60	钢制	10.9	电镀锌	M12	60	21,25	30	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-512X70	钢制	10.9	电镀锌	M12	70	31,25	40	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-512X80	钢制	10.9	电镀锌	M12	80	41,25	50	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-512X90	钢制	10.9	电镀锌	M12	90	51,25	60	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-512X100	钢制	10.9	电镀锌	M12	100	61,25	70	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-512X110	钢制	10.9	电镀锌	M12	110	71,25	80	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-512X120	钢制	10.9	电镀锌	M12	120	81,25	90	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-516X60	钢制	10.9	电镀锌	M16	60	12	22	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-516X70	钢制	10.9	电镀锌	M16	70	22	32	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-516X80	钢制	10.9	电镀锌	M16	80	32	42	26,75	10	24	DIN 931	-

商品概述

订货号	主体材料	强度等级	主体表面	D	L	Ls 最小	Lg 最大	E	K	SW	DIN	ISO
07170-516X90	钢制	10.9	电镀锌	M16	90	42	52	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-516X100	钢制	10.9	电镀锌	M16	100	52	62	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-516X110	钢制	10.9	电镀锌	M16	110	62	72	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-516X120	钢制	10.9	电镀锌	M16	120	72	82	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-520X70	钢制	10.9	电镀锌	M20	70	11,5	24	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-520X80	钢制	10.9	电镀锌	M20	80	21,5	34	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-520X90	钢制	10.9	电镀锌	M20	90	31,5	44	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-520X100	钢制	10.9	电镀锌	M20	100	41,5	54	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-520X110	钢制	10.9	电镀锌	M20	110	51,5	64	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-520X120	钢制	10.9	电镀锌	M20	120	61,5	74	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-210X40	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M10	40	6,5	14	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-210X45	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M10	45	11,5	19	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-210X50	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M10	50	16,5	24	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-210X60	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M10	60	26,5	34	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-210X70	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M10	70	36,5	44	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-210X80	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M10	80	46,5	54	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-210X90	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M10	90	56,5	64	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-210X100	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M10	100	66,5	74	18,9	6,4	17	DIN 931	-
07170-212X45	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M12	45	6,25	15	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-212X50	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M12	50	11,25	20	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-212X60	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M12	60	21,25	30	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-212X70	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M12	70	31,25	40	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-212X80	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M12	80	41,25	50	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-212X90	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M12	90	51,25	60	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-212X100	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M12	100	61,25	70	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-212X120	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M12	120	81,25	90	21,1	7,5	19	DIN 931	-
07170-216X60	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M16	60	12	22	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-216X70	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M16	70	22	32	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-216X80	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M16	80	32	42	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-216X90	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M16	90	42	52	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-216X100	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M16	100	52	62	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-216X120	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M16	120	72	82	26,75	10	24	DIN 931	-
07170-220X70	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M20	70	11,5	24	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-220X80	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M20	80	21,5	34	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-220X90	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M20	90	31,5	44	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-220X100	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M20	100	41,5	54	33,53	12,5	30	DIN 931	-
07170-220X120	钢制	12.9	亮色 (黑色)	M20	120	61,5	74	33,53	12,5	30	DIN 931	-