

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。

压力垫圈由特殊的高性能塑料制成，具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。

材料：

把手材质为不锈钢 1.4308。

压力垫圈材质为高性能热塑性塑料，碳纤维增强。

轴销材质为不锈钢 1.4305。

规格：

把手经电解抛光或喷砂处理。

压力垫圈为黑色。

亮色轴销。

提示：


塑料在承受负载的情况下会发生蠕变（阻滞）。

附件：

对于略微弯曲的支撑表面，可选配不锈钢圆盘 04234。

它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。

图纸



商品概述

订货号	旧版 norelem 订货号	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-12-7512003	-	经电解抛光处理	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-8512003	-	经电解抛光处理	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-9512003	04232-9512003	经电解抛光处理	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-7512004	-	经电解抛光处理	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50

商品概述

订货号	旧版 norelem 订货号	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-12-8512004	-	经电解抛光处理	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-9512004	04232-9512004	经电解抛光处理	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-0512004	04232-0512004	经电解抛光处理	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-0512005	04232-0512005	经电解抛光处理	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-1512005	04232-1512005	经电解抛光处理	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-1512006	04232-1512006	经电解抛光处理	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-2512008	04232-2512008	经电解抛光处理	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
04232-12-7512303	-	喷丸	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-8512303	-	喷丸	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-9512303	04232-9512303	喷丸	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-7512304	-	喷丸	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-8512304	-	喷丸	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-9512304	04232-9512304	喷丸	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-0512304	04232-0512304	喷丸	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-0512305	04232-0512305	喷丸	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-1512305	04232-1512305	喷丸	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-1512306	04232-1512306	喷丸	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-2512308	04232-2512308	喷丸	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350