

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

钢制快速夹钳。

尼龙把手。

氯丁橡胶保护罩。

不锈钢螺栓和锁紧螺母。

铝制支座。

规格：

快速夹钳，经氮碳共渗和黑色氧化处理。

蓝色把手元件。

黑色保护罩，耐油，邵氏硬度 75 A。

亮色螺栓和锁紧螺母。

硬质涂层支座。

提示：

高品质免维护转轴。打开关闭时力度保持一致。带有 U 型剖面的圆锥形压臂实现了最佳稳定性。

使用圆形支座组装在一起。

根据要求：

更多把手颜色。


附件：

底板 01042。

底座导轨 34000-15。

延长件 02035-01。

图纸



商品概述

订货号	把手转角	压把转角	把手施力 FH N	夹持力 F1 N	夹持力 F2 N	夹紧力 F3 N	夹紧力 F4 N
34001-10-0103201	69°	87°	80	400	500	250	300
34001-10-0105101	67°	86°	100	650	900	550	620

订货号	手柄式 快速夹钳	B	B1	B2	B3	B4	D	G	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3	M	SW	SW1
34001-10-0103201	水平	20	24	10,2	7,2	24	8	M10	28,7	24	16	19	17	30	0-20	91,8	95	32	51	M4x16	17	19

商品概述

订货号	手柄式 快速夹钳	B	B1	B2	B3	B4	D	G	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3	M	SW	SW1
34001-10-0105101	水平	22,5	27,3	13,2	9,2	27	8	M10	43,4	24	16	19	17	30	0-27	125,7	128,2	51	71,5	M5x25	17	19