

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

用凸轮旋柄柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回，因此可以改变锁定位置。套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置，从而使柱塞顶销保持缩回状态。

材料：

手柄 1.4308.
套管 1.4301.
柱塞顶销 1.4305.
压力弹簧 1.4310.

规格：

套管和手柄亮色。
柱塞顶销经打磨处理，亮色。
压力弹簧亮色。

提示：

由于采用方形套筒，凸轮旋柄柱塞适合焊接。建议采用点焊定位，以避免弹簧过度受热。

优点：

手柄旋转 180° 即可将柱塞顶销缩回。
可选择彩色塑料螺栓帽。
方形套筒，用于焊接。


根据要求：

特殊类型。

附件：

定位衬套 03099-50, 03099-60, 03099-61。

图纸



商品概述

订货号	类型	D	D1	L	L1	B	B1	H	Fx30°	SW	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03099-19-1100410	G	4	10	38,5	25	9	3	6	1	12	8	14
03099-19-1100510	G	5	10	38,5	25	9	3	6	1,3	12	8	14
03099-19-1100610	G	6	10	38,5	25	9	3	6	1,8	12	8	14
03099-19-1100512	G	5	12	47,4	30	10,8	3,6	8	1,3	16	8	14
03099-19-1100612	G	6	12	47,4	30	10,8	3,6	8	1,8	16	8	14
03099-19-1100812	G	8	12	47,4	30	10,8	3,6	8	2,3	16	8	14
03099-19-1100616	G	6	16	61,2	40	14,4	4,8	10	1,8	20	15	35
03099-19-1100816	G	8	16	61,2	40	14,4	4,8	10	2,3	20	15	35
03099-19-1101016	G	10	16	61,2	40	14,4	4,8	10	2,8	20	15	35
03099-19-1100820	G	8	20	71	50	18	6	12	2,3	24	20	60
03099-19-1101020	G	10	20	71	50	18	6	12	2,8	24	20	60
03099-19-1101220	G	12	20	71	50	18	6	12	3	24	20	60

商品概述
