


商品描述/产品说明



产品说明

材料：
聚氨酯 (PU) 和钢帘线。


提示：
具有符合 ISO 17396 的梯形型材的齿带。尤其适合具有高弯曲负载的驱动。可用于直径非常小的垫圈。通常可用于线性驱动、较低功率传输和运输技术。聚氨酯皮带可以焊接。皮带已焊接时，可传输的功率减少约 50%。

宽度公差： ± 0.5 mm
厚度公差： ± 0.2 mm

温度范围：
从 -10 °C 至 $+80$ °C

根据要求：
其他长度。
节距 T2.5，2.5 mm 步幅。
节距 T5，5 mm 步幅。
节距 T10，10 mm 步幅。
最大皮带长度 100 m (节距 T2.5，50 m)。

图纸



商品概述

订货号	型材	皮带宽度	拉力 max. N	长度	适用压块
22054-1016X0500	T10	16	1610	500	22012-10161
22054-1016X1000	T10	16	1610	1000	22012-10161
22054-1016X1500	T10	16	1610	1500	22012-10161
22054-1016X2000	T10	16	1610	2000	22012-10161
22054-1016X2500	T10	16	1610	2500	22012-10161
22054-1016X3000	T10	16	1610	3000	22012-10161
22054-1016X3500	T10	16	1610	3500	22012-10161
22054-1016X4000	T10	16	1610	4000	22012-10161

商品概述

订货号	型材	皮带宽度	拉力 max. N	长度	适用压块
22054-1016X5000	T10	16	1610	5000	22012-10161
22054-1025X0500	T10	25	2650	500	22012-10251
22054-1025X1000	T10	25	2650	1000	22012-10251
22054-1025X1500	T10	25	2650	1500	22012-10251
22054-1025X2000	T10	25	2650	2000	22012-10251
22054-1025X2500	T10	25	2650	2500	22012-10251
22054-1025X3000	T10	25	2650	3000	22012-10251
22054-1025X3500	T10	25	2650	3500	22012-10251
22054-1025X4000	T10	25	2650	4000	22012-10251
22054-1025X5000	T10	25	2650	5000	22012-10251
22054-1032X0500	T10	32	3450	500	22012-10321
22054-1032X1000	T10	32	3450	1000	22012-10321
22054-1032X1500	T10	32	3450	1500	22012-10321
22054-1032X2000	T10	32	3450	2000	22012-10321
22054-1032X2500	T10	32	3450	2500	22012-10321
22054-1032X3000	T10	32	3450	3000	22012-10321
22054-1032X3500	T10	32	3450	3500	22012-10321
22054-1032X4000	T10	32	3450	4000	22012-10321
22054-1032X5000	T10	32	3450	5000	22012-10321