




产品说明

产品描述：

当需要防止由于横向力引起的锁定位置变化时，使用分度销。

例如，机器、设备、家具和特殊车辆制造中的长度和高度锁定以及位置锁定。

只有在手动松开螺栓后，才能将其移动到另一个锁定位置。如果要在较长时间内进行脱离并避免锁销回弹，则应使用 C 型或 D 型。

材料：

不锈钢规格 A1：

螺纹套筒、蘑菇头把手和柱塞顶销未经硬化处理 1.4305。

柱塞顶销经硬化处理 1.4034。

压缩弹簧 1.4310。

不锈钢规格 A4：

螺纹套筒、蘑菇头把手和柱塞顶销 1.4404。

压力弹簧 1.4401。

规格：

不锈钢版本 A1：

螺纹套筒抛光。

蘑菇型手柄抛光。

锁销经过硬化或未经硬化、研磨和抛光。

不锈钢版本 A4：

螺纹套筒抛光。

蘑菇型手柄经抛光或喷砂处理。

锁销经过研磨、化学镀镍或抛光。

提示：

所使用的材料可广泛应用。

对于耐腐蚀性要求极高的情况，建议使用 A4 不锈钢制分度销。

根据要求：


特殊类型。

附件：

定位衬套 03099-50。

间隔环 03089。

不锈钢连接嵌入件，用于薄壁部件 03094-10。



商品概述

订货号	类型	主体材料	金属键	的蘑菇头把手	定位销	D	D1	D2	L	L1	L2	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-118903	D	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
03089-118004	D	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
03089-118105	D	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-118206	D	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-118308	D	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-118410	D	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
03089-008903	D	不锈钢	1.4034	亮色	经硬化处理	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
03089-008004	D	不锈钢	1.4034	亮色	经硬化处理	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
03089-008105	D	不锈钢	1.4034	亮色	经硬化处理	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-008206	D	不锈钢	1.4034	亮色	经硬化处理	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-008308	D	不锈钢	1.4034	亮色	经硬化处理	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-008410	D	不锈钢	1.4034	亮色	经硬化处理	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
03089-068903	D	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
03089-068004	D	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
03089-068105	D	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-068206	D	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-068308	D	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-068410	D	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
03089-178903	D	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10

商品概述

订货号	类型	主体材料	金属键	的蘑菇头把手	定位销	D	D1	D2	L	L1	L2	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-178004	D	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
03089-178105	D	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-178206	D	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-178308	D	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-178410	D	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
03089-0689031	D	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
03089-0680041	D	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
03089-0681051	D	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-0682061	D	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-0683081	D	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-0684101	D	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
03089-1789031	D	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
03089-1780041	D	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
03089-1781051	D	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-1782061	D	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-1783081	D	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-1784101	D	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32