


商品描述/产品说明



产品说明


材料：
铝制。
钢制凸缘盘。

规格：
铝，亮色。
镀锌凸缘盘。

提示：
具有米制节距的符合 ISO 17396 的标准 T 型材（梯形齿部）。至少一个齿形皮带轮应具有法兰轮。齿盘有定心孔或经过预钻孔（这可能因生产技术而异）。因此，表中给出的 D2 最大尺寸是提供齿盘的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者，客户也可以使用衬套来减小直径。

出于重量方面的考虑，齿盘的平面上可设计凹槽。

图纸



商品概述

订货号	类型	P=型面	皮带宽度	齿数	D	D1	D2 max.	D3	D4	B	L
22002-101612	A	T10	16	12	38,2	28	16	36,35	42	21	31
22002-101614	A	T10	16	14	44,56	32	18	42,7	48	21	31
22002-101615	A	T10	16	15	47,75	32	18	45,9	51	21	31
22002-101616	A	T10	16	16	50,93	35	20	49,05	54	21	31
22002-101618	A	T10	16	18	57,29	40	22	55,45	60	21	31

商品概述

订货号	类型	P=型面	皮带宽度	齿数	D	D1	D2 max.	D3	D4	B	L
22002-101619	A	T10	16	19	60,48	44	22	58,6	66	21	31
22002-101620	A	T10	16	20	63,66	46	24	61,8	66	21	31
22002-101622	A	T10	16	22	70,03	52	28	68,15	75	21	31
22002-101624	A	T10	16	24	76,39	58	30	74,55	83	21	31
22002-101625	A	T10	16	25	79,58	60	30	77,7	83	21	31
22002-101626	A	T10	16	26	82,76	60	30	80,9	87	21	31
22002-101627	A	T10	16	27	85,95	60	30	84,1	91	21	31
22002-101628	A	T10	16	28	89,13	60	30	87,25	93	21	31
22002-101630	A	T10	16	30	95,49	60	30	93,65	97	21	31
22002-101632	A	T10	16	32	101,86	65	32	100	106	21	31
22002-101636	A	T10	16	36	114,59	70	35	112,75	119	21	31
22002-101640	A	T10	16	40	127,32	80	40	125,45	131	21	31
22002-101644	B	T10	16	44	140,06	88	46	138,2	-	21	31
22002-101648	B	T10	16	48	152,78	95	48	150,95	-	21	31
22002-101660	B	T10	16	60	190,98	110	60	189,1	-	21	31
22002-102512	A	T10	25	12	38,2	28	16	36,35	42	30	40
22002-102514	A	T10	25	14	44,56	32	18	42,7	48	30	40
22002-102515	A	T10	25	15	47,75	32	18	45,9	51	30	40
22002-102516	A	T10	25	16	50,93	35	20	49,05	54	30	40
22002-102518	A	T10	25	18	57,29	40	22	55,45	60	30	40
22002-102519	A	T10	25	19	60,48	44	22	58,6	66	30	40
22002-102520	A	T10	25	20	63,66	46	24	61,8	66	30	40
22002-102522	A	T10	25	22	70,03	52	28	68,15	75	30	40
22002-102524	A	T10	25	24	76,39	58	30	74,55	83	30	40
22002-102525	A	T10	25	25	79,58	60	30	77,7	83	30	40
22002-102526	A	T10	25	26	82,76	60	30	80,9	87	30	40
22002-102527	A	T10	25	27	85,95	60	30	84,1	91	30	40
22002-102528	A	T10	25	28	89,13	60	30	87,25	93	30	40
22002-102530	A	T10	25	30	95,49	60	30	93,65	97	30	40
22002-102532	A	T10	25	32	101,86	65	32	100	106	30	40
22002-102536	A	T10	25	36	114,59	70	35	112,75	119	30	40
22002-102540	A	T10	25	40	127,32	80	40	125,45	131	30	40
22002-102544	B	T10	25	44	140,06	88	46	138,2	-	30	40
22002-102548	B	T10	25	48	152,78	95	48	150,95	-	30	40
22002-102560	B	T10	25	60	190,98	110	60	189,1	-	30	40
22002-103218	A	T10	32	18	57,29	40	22	55,45	60	37	47
22002-103219	A	T10	32	19	60,48	44	22	58,6	66	37	47
22002-103220	A	T10	32	20	63,66	46	24	61,8	66	37	47
22002-103222	A	T10	32	22	70,03	52	28	68,15	75	37	47
22002-103224	A	T10	32	24	76,39	58	30	74,55	83	37	47
22002-103225	A	T10	32	25	79,58	60	30	77,7	83	37	47
22002-103226	A	T10	32	26	82,76	60	30	80,9	87	37	47
22002-103227	A	T10	32	27	85,95	60	30	84,1	91	37	47
22002-103228	A	T10	32	28	89,13	60	30	87,25	93	37	47
22002-103230	A	T10	32	30	95,49	60	30	93,65	97	37	47
22002-103232	A	T10	32	32	101,86	65	32	100	106	37	47
22002-103236	A	T10	32	36	114,59	70	35	112,75	119	37	47
22002-103240	A	T10	32	40	127,32	80	40	125,45	131	37	47
22002-103244	B	T10	32	44	140,06	88	46	138,2	-	37	47
22002-103248	B	T10	32	48	152,78	95	48	150,95	-	37	47
22002-103260	B	T10	32	60	190,98	110	60	189,1	-	37	47