

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。  
压力垫圈由特殊的高性能塑料制成，具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。

材料：

把手材质为不锈钢 1.4308。  
压力垫圈材质为高性能热塑性塑料，碳纤维增强。  
轴销和螺柱材质为不锈钢 1.4305。

规格：

把手经电解抛光或喷砂处理。  
压力垫圈为黑色。  
轴销和螺柱，亮色。


提示：

塑料在承受负载的情况下会发生蠕变（阻滞）。

附件：

对于略微弯曲的支撑表面，可选配不锈钢圆盘 04234。  
它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。

图纸



商品概述

| 订货号                 | 旧版 norelem 订货号 | 主体表面    | D    | D1   | D2 | B    | B1   | H | H1   | A  | A1   | L  | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N |
|---------------------|----------------|---------|------|------|----|------|------|---|------|----|------|----|------|----------|-----------|
| 04232-12-75120ADX10 | -              | 经电解抛光处理 | 6-32 | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1    | 0,5      | 50        |

## 商品概述

| 订货号                 | 旧版 norelem 订货号   | 主体表面        | D      | D1   | D2 | B    | B1   | H    | H1   | A    | A1   | L  | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N |
|---------------------|------------------|-------------|--------|------|----|------|------|------|------|------|------|----|------|----------|-----------|
| 04232-12-75120ADX15 | -                | 经电解<br>抛光处理 | 6-32   | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 15 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04232-12-75120ADX30 | -                | 经电解<br>抛光处理 | 6-32   | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 30 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04232-12-85120ADX10 | -                | 经电解<br>抛光处理 | 6-32   | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 10 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04232-12-85120ADX15 | -                | 经电解<br>抛光处理 | 6-32   | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 15 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04232-12-85120ADX30 | -                | 经电解<br>抛光处理 | 6-32   | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 30 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04232-12-95120ADX10 | 04232-95120ADX10 | 经电解<br>抛光处理 | 6-32   | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04232-12-95120ADX15 | 04232-95120ADX15 | 经电解<br>抛光处理 | 6-32   | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04232-12-95120ADX30 | 04232-95120ADX30 | 经电解<br>抛光处理 | 6-32   | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04232-12-75120AEX10 | -                | 经电解<br>抛光处理 | 8-32   | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 10 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04232-12-75120AEX15 | -                | 经电解<br>抛光处理 | 8-32   | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 15 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04232-12-75120AEX30 | -                | 经电解<br>抛光处理 | 8-32   | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 30 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04232-12-85120AEX10 | -                | 经电解<br>抛光处理 | 8-32   | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 10 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04232-12-85120AEX15 | -                | 经电解<br>抛光处理 | 8-32   | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 15 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04232-12-85120AEX30 | -                | 经电解<br>抛光处理 | 8-32   | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 30 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04232-12-95120AEX10 | 04232-95120AEX10 | 经电解<br>抛光处理 | 8-32   | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04232-12-95120AEX15 | 04232-95120AEX15 | 经电解<br>抛光处理 | 8-32   | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04232-12-95120AEX30 | 04232-95120AEX30 | 经电解<br>抛光处理 | 8-32   | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04232-12-05120AEX15 | 04232-05120AEX15 | 经电解<br>抛光处理 | 8-32   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04232-12-05120AEX20 | 04232-05120AEX20 | 经电解<br>抛光处理 | 8-32   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04232-12-05120AEX30 | 04232-05120AEX30 | 经电解<br>抛光处理 | 8-32   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04232-12-05120A0X20 | 04232-05120A0X20 | 经电解<br>抛光处理 | 10-24  | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04232-12-05120A0X30 | 04232-05120A0X30 | 经电解<br>抛光处理 | 10-24  | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04232-12-05120A0X40 | 04232-05120A0X40 | 经电解<br>抛光处理 | 10-24  | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04232-12-05120A0X50 | 04232-05120A0X50 | 经电解<br>抛光处理 | 10-24  | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04232-12-05120A1X20 | 04232-05120A1X20 | 经电解<br>抛光处理 | 10-32  | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04232-12-05120A1X30 | 04232-05120A1X30 | 经电解<br>抛光处理 | 10-32  | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04232-12-05120A1X40 | 04232-05120A1X40 | 经电解<br>抛光处理 | 10-32  | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04232-12-05120A1X50 | 04232-05120A1X50 | 经电解<br>抛光处理 | 10-32  | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04232-12-15120A1X20 | 04232-15120A1X20 | 经电解<br>抛光处理 | 10-32  | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04232-12-15120A1X30 | 04232-15120A1X30 | 经电解<br>抛光处理 | 10-32  | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04232-12-15120A1X40 | 04232-15120A1X40 | 经电解<br>抛光处理 | 10-32  | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04232-12-15120A1X50 | 04232-15120A1X50 | 经电解<br>抛光处理 | 10-32  | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04232-12-15120A2X20 | 04232-15120A2X20 | 经电解<br>抛光处理 | 1/4-20 | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04232-12-15120A2X30 | 04232-15120A2X30 | 经电解<br>抛光处理 | 1/4-20 | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2  | 4        | 120       |

# 04232-12\_AG inch 不锈钢凸轮手柄，带外螺纹，塑料压力垫圈和不锈钢 双头螺栓 - inch



## 商品概述

| 订货号                 | 旧版 norelem 订货号   | 主体表面        | D       | D1   | D2 | B    | B1   | H    | H1   | A    | A1   | L  | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N |
|---------------------|------------------|-------------|---------|------|----|------|------|------|------|------|------|----|------|----------|-----------|
| 04232-12-15120A2X40 | 04232-15120A2X40 | 经电解<br>抛光处理 | 1/4-20  | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04232-12-15120A2X50 | 04232-15120A2X50 | 经电解<br>抛光处理 | 1/4-20  | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04232-12-25120A3X25 | 04232-25120A3X25 | 经电解<br>抛光处理 | 5/16-18 | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 25 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04232-12-25120A3X30 | 04232-25120A3X30 | 经电解<br>抛光处理 | 5/16-18 | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 30 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04232-12-25120A3X40 | 04232-25120A3X40 | 经电解<br>抛光处理 | 5/16-18 | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 40 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04232-12-25120A3X50 | 04232-25120A3X50 | 经电解<br>抛光处理 | 5/16-18 | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 50 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04232-12-25120A4X25 | 04232-25120A4X25 | 经电解<br>抛光处理 | 3/8-16  | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 25 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04232-12-25120A4X30 | 04232-25120A4X30 | 经电解<br>抛光处理 | 3/8-16  | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 30 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04232-12-25120A4X40 | 04232-25120A4X40 | 经电解<br>抛光处理 | 3/8-16  | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 40 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04232-12-25120A4X50 | 04232-25120A4X50 | 经电解<br>抛光处理 | 3/8-16  | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 50 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04232-12-75123ADX10 | -                | 喷丸          | 6-32    | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 10 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04232-12-75123ADX30 | -                | 喷丸          | 6-32    | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 30 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04232-12-75123ADX15 | -                | 喷丸          | 6-32    | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 15 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04232-12-85123ADX10 | -                | 喷丸          | 6-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 10 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04232-12-85123ADX15 | -                | 喷丸          | 6-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 15 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04232-12-85123ADX30 | -                | 喷丸          | 6-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 30 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04232-12-95413ADX10 | -                | 喷丸          | 6-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04232-12-95413ADX15 | -                | 喷丸          | 6-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04232-12-95413ADX30 | -                | 喷丸          | 6-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04232-12-75123AEX10 | -                | 喷丸          | 8-32    | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 10 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04232-12-75123AEX15 | -                | 喷丸          | 8-32    | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 15 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04232-12-75123AEX30 | -                | 喷丸          | 8-32    | 10,7 | 6  | 13,8 | 11,5 | 9    | 13,5 | 22   | 27,5 | 30 | 1    | 0,5      | 50        |
| 04232-12-85123AEX10 | -                | 喷丸          | 8-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 10 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04232-12-85123AEX15 | -                | 喷丸          | 8-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 15 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04232-12-85123AEX30 | -                | 喷丸          | 8-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 28   | 33,5 | 30 | 1    | 0,6      | 45        |
| 04232-12-95413AEX10 | -                | 喷丸          | 8-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04232-12-95413AEX15 | -                | 喷丸          | 8-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04232-12-95413AEX30 | -                | 喷丸          | 8-32    | 10,7 | 6  | 14,4 | 11,5 | 9    | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1    | 1,5      | 90        |
| 04232-12-05413AEX15 | -                | 喷丸          | 8-32    | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04232-12-05413AEX20 | -                | 喷丸          | 8-32    | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04232-12-05413AEX30 | -                | 喷丸          | 8-32    | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04232-12-05413A0X20 | -                | 喷丸          | 10-24   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04232-12-05413A0X30 | -                | 喷丸          | 10-24   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04232-12-05413A0X40 | -                | 喷丸          | 10-24   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04232-12-05413A0X50 | -                | 喷丸          | 10-24   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04232-12-05413A1X20 | -                | 喷丸          | 10-32   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04232-12-05413A1X30 | -                | 喷丸          | 10-32   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04232-12-05413A1X40 | -                | 喷丸          | 10-32   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04232-12-05413A1X50 | -                | 喷丸          | 10-32   | 13,8 | 8  | 18   | 13   | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1    | 2,5      | 100       |
| 04232-12-15413A1X20 | -                | 喷丸          | 10-32   | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04232-12-15413A1X30 | -                | 喷丸          | 10-32   | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04232-12-15413A1X40 | -                | 喷丸          | 10-32   | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04232-12-15413A1X50 | -                | 喷丸          | 10-32   | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04232-12-15413A2X20 | -                | 喷丸          | 1/4-20  | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04232-12-15413A2X30 | -                | 喷丸          | 1/4-20  | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04232-12-15413A2X40 | -                | 喷丸          | 1/4-20  | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04232-12-15413A2X50 | -                | 喷丸          | 1/4-20  | 16   | 9  | 21,5 | 15   | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2  | 4        | 120       |
| 04232-12-25413A3X25 | -                | 喷丸          | 5/16-18 | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 25 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04232-12-25413A3X30 | -                | 喷丸          | 5/16-18 | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 30 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04232-12-25413A3X40 | -                | 喷丸          | 5/16-18 | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 40 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04232-12-25413A3X50 | -                | 喷丸          | 5/16-18 | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 50 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04232-12-25413A4X25 | -                | 喷丸          | 3/8-16  | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 25 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04232-12-25413A4X30 | -                | 喷丸          | 3/8-16  | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 30 | 1,5  | 8        | 350       |
| 04232-12-25413A4X40 | -                | 喷丸          | 3/8-16  | 25   | 11 | 33,3 | 24   | 18,3 | 28,8 | 96   | 108  | 40 | 1,5  | 8        | 350       |

商品概述

| 订货号                 | 旧版 norelem 订货号 | 主体<br>表面 | D      | D1 | D2 | B    | B1 | H    | H1   | A  | A1  | L  | 行程<br>S | 夹<br>紧力<br>F<br>kN | 把手<br>施力<br>FH<br>N |
|---------------------|----------------|----------|--------|----|----|------|----|------|------|----|-----|----|---------|--------------------|---------------------|
| 04232-12-25413A4X50 | -              | 喷丸       | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5     | 8                  | 350                 |