

商品描述/产品说明

产品说明

材料：
尼龙、玻璃纤维增强连接元件。
聚碳酸酯端盖。

规格：
连接元件和黑色端盖。

提示：
连接元件是后续结构的电力分配器。连接元件上的照明或声学元件可组合成一个信号塔（最多 5 个元件）。连接元件始终配有端盖。端盖用于关闭连接元件或作为顶部照明元件的顶盖。

电气连接通过弹簧端子在连接元件中进行。电缆直径最大 11 mm。
单线导体横截面为 0.5 至 1.5 mm²。
适用于 0.25 至 1.5 mm² 的多股导体和细股导体。
样式 C 通过 M12 插头连接器连接。

证书/满足的标准：
CE、EAC、WEEE、cULus、UKCA、UL（类型 12）。

技术参数：
安装位置：任意。

温度范围：
-20 °C 至 +50 °C。


装配：
A 型：连接元件，适用于安装在平面上（带密封板）。

B 型：连接元件，适用于安装在直径 25 mm 的管道上。

C 型：带 M12 插头连接器的连接元件，可安装在平面上或直径 25 mm 的管材上（带密封板）。



图纸



商品概述

订货号	类型	连接方式	工作电压 V	工作电压类型	绝缘电压
81400-30-12	B	弹簧端子	12-230	AC/DC	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

订货号	防护级别	防护等级	脏物程度	过电压类别
81400-30-12	IP65	II	3	II