

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

外壳为钢制。

链条滑块采用超高分子量聚乙烯 PE-UHMW。

规格：

外壳镀锌并涂成黑色。

提示：

根据 ISO 606，准备安装链条张紧器，以实现滚子链的低噪音和低磨损运行。如果没有足够的空间容纳传统的张紧系统，则使用 TS 链条张紧器。链条下仅需 40 mm 的间隙。

有两种不同型号可供选择：

A 型：带弧形轮廓。

B 型：椭圆形轮廓（如果一侧磨损，可简单旋转轮廓，使用另一侧）。

TS 链条张紧器配有两个预紧压力弹簧。它们可以单独触发，并允许三种不同的夹紧压力设置。基本上，外壳上的孔和槽孔的布置便于组装，并为重新夹紧提供了额外的调整选项。

温度范围：

-20 °C 到 +60 °C（短时温度达 +80 °C）。

装配：

最好将其直接安装在驱动轮后方，以尽可能缩短需要张紧的松弛边长度。为减少磨损，应使多个链节接触。

TS 链条张紧器在交付时处于锁定状态。只有在组装后，才能根据所需的夹持力释放一或两个弹簧。拧松锁紧螺钉约四圈。

仅释放左侧弹簧：夹持力轻。


仅释放右侧弹簧：夹持力重。

释放两个弹簧：夹持力超重。

附件：

角形托架 22281-90。

图纸



商品概述

弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器

订货号	类型	形状类型	A	B	尺寸	ISO 编号	夹持力 双侧弹 簧已释放 (N)	夹持力 左侧弹 簧已释放 (N)	夹持力 右侧弹 簧已释放 (N)	夹紧 行程 L2	节距 英寸	合适的 安装支架
22281-52-1061	A	弧形轮廓	10	20	TS	06 B-1	190-96	58-32	132-60	40	3/8X7/32	22281-90-29900
22281-52-1081	A	弧形轮廓	16,5	20	TS	08 B-1	190-96	58-32	132-60	40	1/2X5/16	22281-90-29900
22281-52-1101	A	弧形轮廓	15,6	20	TS	10 B-1	190-96	58-32	132-60	40	5/8X3/8	22281-90-29900
22281-52-1121	A	弧形轮廓	14,8	20	TS	12 B-1	190-96	58-32	132-60	40	3/4X7/16	22281-90-29900
22281-52-1062	A	弧形轮廓	7,5	20	TS	06 B-2	190-96	58-32	132-60	40	3/8X7/32	22281-90-29900
22281-52-1082	A	弧形轮廓	15,2	32	TS	08 B-2	190-96	58-32	132-60	40	1/2X5/16	22281-90-29900
22281-52-1102	A	弧形轮廓	11,3	32	TS	10 B-2	190-96	58-32	132-60	40	5/8X3/8	22281-90-29900
22281-52-1053	A	弧形轮廓	7,4	20	TS	05 B-3	190-96	58-32	132-60	40	8,0mmX3,0mm	22281-90-29900
22281-52-1063	A	弧形轮廓	9,4	32	TS	06 B-3	190-96	58-32	132-60	40	3/8X7/32	22281-90-29900
22281-52-2053	B	椭圆 形轮廓	17	20	TS-EP	05 B-3	190-96	58-32	132-60	40	8,0mmX3,0mm	22281-90-29900
22281-52-2061	B	椭圆 形轮廓	17	20	TS-EP	06 B-1	190-96	58-32	132-60	40	3/8X7/32	22281-90-29900
22281-52-2062	B	椭圆 形轮廓	17	20	TS-EP	06 B-2	190-96	58-32	132-60	40	3/8X7/32	22281-90-29900
22281-52-2063	B	椭圆 形轮廓	23	32	TS-EP	06 B-3	190-96	58-32	132-60	40	3/8X7/32	22281-90-29900

商品概述

订货号	类型	形状类型	A	B	尺寸	ISO 编号	夹持力 双侧弹 簧已释放 (N)	夹持力 左侧弹 簧已释放 (N)	夹持力 右侧弹 簧已释放 (N)	夹紧 行程 L2	节距 英寸	合适的 安装支架
22281-52-2081	B	椭圆形轮廓	17	20	TS-EP	08 B-1	190-96	58-32	132-60	40	1/2X5/16	22281-90-29900
22281-52-2082	B	椭圆形轮廓	23	32	TS-EP	08 B-2	190-96	58-32	132-60	40	1/2X5/16	22281-90-29900
22281-52-2101	B	椭圆形轮廓	17	20	TS-EP	10 B-1	190-96	58-32	132-60	40	5/8X3/8	22281-90-29900
22281-52-2102	B	椭圆形轮廓	23	32	TS-EP	10 B-2	190-96	58-32	132-60	40	5/8X3/8	22281-90-29900
22281-52-2121	B	椭圆形轮廓	17	20	TS-EP	12 B-1	190-96	58-32	132-60	40	3/4X7/16	22281-90-29900