

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
不锈钢 1.4310。

规格：
亮色。

提示：
随供了 M2.5 不锈钢固定螺栓。

安装方式 1，用于板厚 6-12 mm。
安装方式 2，用于板厚大于 12 mm。



对于薄板（11 mm 以下），夹紧板底部会突出板面。

装配：
安装时请注意夹紧板与旋转夹紧装置的对齐。


图纸提示：

- 1) 安装方式 1
- 2) 安装方式 2
- 3) 板
- 4) 适用于固定螺栓（沉头）M2.5


图纸



①



②



商品概述

订货号	D	D1	D2	D4	D5	D6	H	H1	H2	H3	H4	M
05592-05-12831	28	31	42	35	31	42	10,5	2	2,5	11	4	M02,5

订货号	名称	类型 1	类型 2	形状类型
05592-05-12831	夹紧板	-	-	-