


商品描述/产品说明



转动环支承：



产品说明

产品描述：

铝制型材系统适用于现代机器、厂房和设备制造。铝制型材滚轮具有灵活性、多功能性和用户友好性等特点。其设计体现了简洁性和功能性的精髓。

材料：

钢板制壳体。

热塑性聚氨酯车轮 (TPU)。

轮体采用尼龙 6。

规格：

电镀锌和经过蓝色钝化处理的钢板，不含 Cr6。

热塑性聚氨酯 (TPU) 深灰色。

银灰色尼龙 6。

提示：

通过两块专门开发的固定板，几乎可以保证对任何铝制型材的通用适应性。标准系列包括各种滚轮，如脚轮或带制动器和不带制动器的转向轮。

滚轮对许多腐蚀性介质具有很高的耐化学性。

由优质热塑性聚氨酯 (TPU) 制成的胎面硬度为 94° Shore A，并喷涂在车轮中心。胎面无痕，无接触变色，具有低滚动和转向阻力以及高耐磨性的特点。

应用：


带热塑性聚氨酯胎面的滚轮可用于工具车、地板滚轮或无菌环境，例如食品工业。

为了防止运输设备或传送带导致静电放电，使用导电车轮、转向轮和脚轮。因此可防止敏感的传送带损坏或在车轮使用者身上出现静电放电现象。

温度范围：

-20 °C - +70 °C.

图纸



商品概述

订货号	类型	A	B	B1	D	D1	H	L	L1	R	滚轮轴承	承载负荷 kg	固定方式	名称
95046-16-10075025	B	29	25	40	75	8,5	100	120	80	66,5	滚珠轴承	48,75	安装板	转向轮
95046-16-10080032	B	40	32	40	80	8,5	111	120	80	80	滚珠轴承	78	安装板	转向轮
95046-16-10100032	B	40	32	40	100	8,5	136	120	80	90	滚珠轴承	78	安装板	转向轮
95046-16-10125032	B	40	32	40	125	8,5	161	120	80	102,5	滚珠轴承	78	安装板	转向轮