

## 商品描述/产品说明



for electrics

## 产品说明

材料：  
聚碳酸酯。

规格：  
黑色。

提示：  
警报器元件，用于对机器和设备的状态和故障发出声音信号。有 2 种音调可供选择。连续音和交替音（可通过警报器元件上的滑动开关调节）。音量可通过开关进行调节。

警报器可与一个连接元件单独使用，作为纯声学警报信号，也可与其他照明或声学元件组合成一个信号塔（最多可有 5 个元件）。警报器元件通过旋转锁定安装和拆卸。

调试时需要连接元件。请单独订购此部分。


证书/满足的标准：  
CE、EAC、WEEE、cULus、UKCA、UL（类型 12）。

技术参数：  
安装位置：任意。  
1 米远处的音量：最大 105 dB (A)  
音调数量：2  
声音信号模式：连续音、交替音  
音量可调：通过开关  
音量调节范围：约 95 至 105 dB (A)  
声音频率：3,000 Hz  
声音使用寿命：最少 5,000 h。

温度范围：  
-20 °C 至 +50 °C。

附件：  
连接元件 81400-30。

图纸



商品概述

警报器元件，连续/交替音，直径 70 mm，24 V AC/DC

| 订货号            | 声学<br>信号图像 | 音调<br>数量 | 直流额定工作电压 | 额定工作电流 | 额定浪涌电流 | 额定浪涌电流 |
|----------------|------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| 81400-25-11024 | 连续/交替      | 2        | 24 V/DC  | 40mA   | 100mA  | 100mA  |

| 订货号            | 工作频率<br>Hz | 工作电压<br>V | 工作电压类型 | 工作电压容差 | 在 1 m 距离处<br>的最大<br>音量 db (A) |
|----------------|------------|-----------|--------|--------|-------------------------------|
| 81400-25-11024 | 50         | 24        | AC/DC  | +/-10% | 105                           |

| 订货号            | 音量<br>调节范围<br>db (A) | 最短<br>声学<br>使用寿命 | MTTF 值<br>( 年 ) | 防护级别 | 防护等级 | 音频       | 脏物程度 |
|----------------|----------------------|------------------|-----------------|------|------|----------|------|
| 81400-25-11024 | 95-105               | 5.000 h          | 2677            | IP65 | II   | 3.000 Hz | 3    |