

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
聚碳酸酯。

规格：
黑色。

提示：
蜂鸣器元件用于发出声音信号，显示机器和设备的状态和故障。有 2 种音调可供选择。连续音和脉冲音（可通过蜂鸣器元件上的滑动开关调节）。

蜂鸣器可与一个连接元件单独使用，作为纯声学警报信号，也可与其他照明或声学元件组合成一个信号塔（最多可有 5 个元件）。蜂鸣器元件通过旋转锁定安装和拆卸。

调试时需要连接元件。请单独订购此部分。


证书/满足的标准：
CE、EAC、WEEE、cULus、UKCA、UL（类型 12）。

技术参数：
安装位置：任意。
1 米远处的音量：最大 55 dB (A)
音调数量：2
声音信号模式：连续音、脉冲音
声音频率：3,500 Hz
声音使用寿命：最少 5,000 h。

温度范围：
-20 °C 至 +50 °C。

附件：
连接元件 81400-30。

图纸



商品概述

订货号	声学 信号图像	音调 数量	直流额定工作电压	额定工作电流	额定浪涌电流	工作频率 Hz	工作电压 V
81400-28-11024	连续/脉冲	2	24 V/DC	11mA	100mA	50	24

订货号	工作电压类型	工作电压容差	在 1 m 距离处 的最大 音量 db (A)	最短 声学 使用寿命	防护级别	防护等级	音频	脏物程度
81400-28-11024	AC/DC	+/-10%	85	5.000 h	IP65	II	3.500 Hz	3