



for electrics

产品说明

材料：

聚碳酸酯照明元件。

尼龙、玻璃纤维增强连接元件。

聚碳酸酯端盖。

底座带有集成式尼龙、玻璃纤维增强管材。

规格：

照明元件外侧光滑，内侧带肋。颜色为绿色、黄色、红色。

连接元件、端盖、带集成式管材的黑色支座。

提示：

LED 信号塔，用于可视化显示机器和设备的状态和故障。这三个元件均采用最先进的 LED 技术，可发出绿色、黄色和红色的持续或闪烁信号灯，全方位可见（可通过相应照明元件上的滑动开关进行调节）。LED 信号塔采用模块化设计，直径为 70 mm。

模块化设计使信号塔可以通过额外的照明或声学元件（最多 5 个元件）进行扩展。

证书/满足的标准：

CE、EAC、WEEE。

技术参数：

安装位置：任意。

灯光颜色：绿色/黄色/红色

灯光模式：持续/闪烁（可通过滑动开关调节）

闪烁频率：1 Hz

光学寿命：最长 50,000 h。

温度范围：


-20 °C 至 +50 °C。

装配：

电气连接通过弹簧端子在连接元件中进行。电缆直径最大 11 mm。

单线导体横截面为 0.5 至 1.5 mm²。

适用于 0.25 至 1.5 mm² 的多股导体和细股导体。



商品概述

订货号	类型	连接方式	直流额定工作电压	额定工作电流	额定浪涌电流	工作频率 Hz	工作电压 V	工作电压类型
81400-20-12024	B	弹簧端子	24 V/DC	240mA	<500 mA	50	24	AC/DC

订货号	工作电压容差	闪烁频率	灯座	光学 使用寿命	发光图像	发光涂料	防护级别	防护等级	脏物程度
81400-20-12024	+/-10%	1Hz	内置 LED	50.000	持续/闪烁	绿色/黄色/红色	IP65	II	3