


商品描述/产品说明



产品说明

提示：
紧凑型 AC/DC 工作台电源拥有工业级品质，输入电压为 90 至 264 伏交流电，输出电压为 24 伏直流电。极其坚固耐用，即使在恶劣的环境下也具有很长的使用寿命。

输入端：电源线，长度 1.8 米，带 C13 不发热设备插座和倾斜式德标插头。


输出端：固定电缆，长度 1.8 米，带有 M12x1 A 编码连接器（插座 4 针），螺纹锁定。

认证/满足标准：
CE、UKCA、EU、EISA 2007/DoE、NRCan、韩国 K-MEPS、AU/NZ MEPS。

温度范围：
-30 °C 至 +70 °C。

优点：
防止短路、过载、过压和过热的保护措施。
完整的封闭式外壳。
LED 信号灯，作为工作指示灯。
空载运行时的输入功率低于 0.075 W。

图纸



商品概述

订货号	输入电压 VAC	输入频率 赫兹	最大输入电流 最大输入电流 (交流 115 伏)	最大输入电流 最大输入电流 (交流 230 伏)	额定输出电压 V 直流电压
82100-20-24256012	90 - 264	47 - 63	1400 mA ± 1%	1000 mA ± 1%	24

82100-20 电源模块 24V DC , 60W , 2.5A , 输入端 90-264V AC , 带 M12
A 编码插座



商品概述

订货号	输出功率 W	输出电流 A	过压保护 V 直流电压	过温保护 (°C)	效率 满负荷时 %	空气湿度 使用中 (%)
82100-20-24256012	60	2,5	25,2-32,4	75±5	90,5	20-90 无凝结