

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

适合不超过 15 kg 应用的伸缩导轨采用全拉式设计，可轻松触及抽屉背面。导轨厚度为 19.5 mm，非常适合狭窄空间。这款导轨采用高品质不锈钢制成，具有耐腐蚀性，可在 -80 °C 至 +500 °C 的温度下使用，非常适合冰箱、烤炉和高温工业应用。此外，它采用食品级材料制成，满足所有食品安全标准。

材料：

不锈钢导轨 1.4301.
 不锈钢滚珠轴承保持架 1.4301.
 不锈钢滚珠 1.4034.

规格：

亮色轨道。
 亮色滚珠轴承保持架。
 亮色滚珠。

订购须知：

成对出售。

提示：

伸缩滑轨全部伸出时，行程近似于安装长度，确保操作更加舒适、灵活。伸缩滑轨的动态承重能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大承重能力。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定，为 10,000 周期时的最大值。

水平安装时，承重能力减小约 75%。

固定螺栓的栓头高度不可超过 3 mm、栓头直径不可超过 8 mm，否则可能会与其他轨道部分发生碰撞。

导轨配有蓝色保护膜，使用前必须将其撕去。


温度范围：

-80 °C 至 +500 °C。
 温度超过 300 °C 时，可能会出现表面褪色。

装配：

安装时必须定位中心导轨，使检修孔与螺栓位置重合。

图纸



商品概述

订货号	安装	产品类型	Fp1= 每对负载能力 10.000 zy。	包装形式
21333-90-0150	侧面装配	标准型	9	1 件 = 1 对
21333-90-0200	侧面装配	标准型	11	1 件 = 1 对
21333-90-0250	侧面装配	标准型	12	1 件 = 1 对
21333-90-0300	侧面装配	标准型	14	1 件 = 1 对
21333-90-0350	侧面装配	标准型	15	1 件 = 1 对
21333-90-0400	侧面装配	标准型	15	1 件 = 1 对

订货号	A	B	H	行程 S	L
21333-90-0150	130	19,5	22	150	150
21333-90-0200	180	19,5	22	200	200
21333-90-0250	230	19,5	22	250	250
21333-90-0300	280	19,5	22	300	300
21333-90-0350	330	19,5	22	350	350
21333-90-0400	380	19,5	22	400	400