

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
EPDM。

规格：
邵氏硬度 ~ 70，黑色。

提示：
O 型环是一种通用密封元件，用于密封液体或气体介质。其适合静态和次要动态的应用。O 型环可用于径向密封和轴向密封。密封效果在安装过程中由横截面的轴向或径向压紧产生。在运行状态下，介质压力会加剧 O 型环的变形，从而增强其密封功能。为了达到最佳的密封效果，选择线径尽可能大的 O 型环。

在安装空间中，需确保正确填充凹槽、预压、拉伸或压缩。

安装状态下，O 型环相对于内径
最多可拉伸 6%，
最多可压缩 3%。


EPDM 材料具有良好的耐化学性，也可与 CIP/SIP 介质接触。其特性包括：高耐候性、高耐湿性、抗臭氧性、高热稳定性、高弹性以及良好的抗老化性能。例如，它对极性介质（如水（热水和蒸汽）、醇类、乙二醇基制动液、洗涤剂以及氢氧化钠和氢氧化钾溶液）具有良好的耐受性。

用户必须在相应的使用情况下检查适用性。

温度范围：
-40 °C 至 +130 °C。

根据要求：
其他尺寸。

图纸



商品概述

O 型环 EPDM

订货号	D1	D2
23900-05-00257178	2,57	1,78

商品概述

订货号	D1	D2
23900-05-00350150	3,5	1,5
23900-05-00368178	3,68	1,78
23900-05-00447178	4,47	1,78
23900-05-00500100	5	1
23900-05-00528178	5,28	1,78
23900-05-00600200	6	2
23900-05-00607178	6,07	1,78
23900-05-00765178	7,65	1,78
23900-05-00800250	8	2,5
23900-05-01000150	10	1,5
23900-05-01000200	10	2
23900-05-01000300	10	3
23900-05-01077262	10,77	2,62
23900-05-01082178	10,82	1,78
23900-05-01200350	12	3,5
23900-05-01242178	12,42	1,78
23900-05-01530240	15,3	2,4
23900-05-01554262	15,54	2,62
23900-05-01600200	16	2
23900-05-01600300	16	3
23900-05-01630240	16,3	2,4
23900-05-01712262	17,12	2,62
23900-05-01800350	18	3,5
23900-05-02000300	20	3
23900-05-02000350	20	3,5
23900-05-02035178	20,35	1,78
23900-05-02200300	22	3
23900-05-02200350	22	3,5
23900-05-02400350	24	3,5
23900-05-02600350	26	3,5
23900-05-02982262	29,82	2,62
23900-05-03134353	31,34	3,53
23900-05-03200500	32	5
23900-05-03400500	34	5
23900-05-03700500	37	5
23900-05-04000500	40	5
23900-05-05000500	50	5
23900-05-05039353	50,39	3,53
23900-05-05200500	52	5
23900-05-05674353	56,74	3,53
23900-05-06200500	62	5
23900-05-06800500	68	5
23900-05-07262353	72,62	3,53
23900-05-07500500	75	5
23900-05-08300500	83	5
23900-05-08532353	85,32	3,53
23900-05-10000500	100	5
23900-05-10200500	102	5