



产品说明

材料：
套筒 1.4305.
压杆 1.4034.
弹簧 1.4310.


螺纹锁紧尼龙。

规格：
亮色。顶销硬化处理。

图纸提示：
L2 = 约两个螺距

1) 已胶合螺纹销

图纸



商品概述

| 订货号 | D | D1 | H | L | L1 | T1 | N | S | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 旋入 扭矩 约 Nm | 旋松扭矩 约 Nm | 安装扳手 订货号 |
|----------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|------------------------|------------------------|------------------|--------------|-------------|
| 03056-05 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 7 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 5 | 17 | 0,12 | 0,08 | 03040-905 |
| 03056-06 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 0,45 | 0,22 | 03040-906 |
| 03056-08 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 8 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 7 | 29 | 1,05 | 0,37 | 03040-908 |
| 03056-10 | M10 | 4 | 3 | 22 | 9 | 1,4 | 1,6 | 3 | 8 | 31 | 1,3 | 0,6 | 03040-910 |
| 03056-12 | M12 | 6 | 4 | 28 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 47 | 2 | 1,3 | 03040-912 |
| 03056-16 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 14 | 2,5 | 2,5 | 5 | 38 | 85 | 3,9 | 3 | 03040-916 |

