

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制 1.7225。

规格：
电镀锌和经过钝化处理。

提示：
带球头调平器的高度调整脚适用于需要安装和校准重型系统、机器和设备。通过它可以在装配倾角最大约 4° 的倾斜支承面时实现精确的位置匹配。


其特征是具有 15 mm 至 50 mm 的较大调节行程。
扣除固定螺栓预紧力后，可获得静态附加载荷 F。

装配：
高度调节脚通过固定螺栓（1）安装在机器或类似设备上。这意味着上侧（2）与机器或装置牢固连接。用钩形扳手转动下侧（3）即可调节高度。防拧装置（4）可防止上半部分拧得过松；它对最大调节高度（ ΔH ）也起着决定性作用。调平器（5）与下侧相连，因此可以补偿倾斜度达 4° 的接触面。由于采用了特殊的设计措施，调平器（5）不会从下侧（3）上脱落，因此与下侧形成一个整体。

根据要求：
其他尺寸。
不锈钢高度调节脚 A1 或 A4。

附件：
带 DIN 1810A 挂钩的加长版钩形扳手 96650。

图纸



商品概述

订货号	D	D1	D2	D3	D4	H min.	H max.	ΔH	M	N	F kN	α	适用 螺栓
27709-10-1506	6,6	M15x1	25	19	34	36	51	15	2	4	45	4°	M6
27709-10-2008	9	M20x1	32	24	44	44	64	20	2	4	75	4°	M8
27709-10-2510	11	M30x1,5	45	35	62	58	83	25	2	5	140	4°	M10
27709-10-3212	13,5	M40x1,5	58	45	80	76	108	32	2,5	6	210	4°	M12
27709-10-4016	17,5	M50x1,5	70	55	95	86	126	40	2,5	6	400	4°	M16
27709-10-5020	22	M60x2	80	65	110	104	154	50	3	7	520	4°	M20