

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

不锈钢 1.4301 底板、丝杠。

橡胶衬层 (EPDM)，经 FDA 检测。

规格：

不锈钢制底板经抛光处理。

钢制埋头螺栓，亮色。

蓝色橡胶衬层。

提示：

不锈钢调节脚，带有可旋转的丝杠和橡胶支承面。实心的橡胶衬层通过硫化反应与板材脚杯牢固相连。橡胶衬层的抓地力十分出色。它能起到缓冲作用并阻碍对地面的振动传输和冲撞。

表中给出的负载值基于一系列实验得出，即静态负载垂直于主轴中心的脚杯。振动或其他振荡效果产生的轴向作用力会影响承载力，这种情况下不考虑指定值。

不锈钢支脚在主轴规格大于 M16 或主轴长度 $L=150$ 时将扳手开口度视作双边。


提供合适的螺母。

根据要求：

不锈钢 1.4401 底板和丝杠。

橡胶衬层 NBR，黑色。

图纸



商品概述

订货号	类型	D	D1	H	H1	H2	L	SW	负载能力 max. kN (静态负载)
27790-10-105010X100	A	50	M10	24	132	32	100	14	4
27790-10-105010X50	A	50	M10	24	82	32	50	14	4
27790-10-105012X100	A	50	M12	24	132	32	100	14	4
27790-10-105012X150	A	50	M12	24	185	35	150	10	4
27790-10-105012X50	A	50	M12	24	82	32	50	14	4
27790-10-106010X100	A	60	M10	27	135	35	100	14	7
27790-10-106010X50	A	60	M10	27	85	35	50	14	7
27790-10-106012X100	A	60	M12	27	135	35	100	14	7
27790-10-106012X150	A	60	M12	27	190	40	150	10	7
27790-10-106012X200	A	60	M12	27	240	40	200	10	7
27790-10-106012X50	A	60	M12	27	85	35	50	14	7
27790-10-106016X150	A	60	M16	27	190	40	150	13	7
27790-10-106016X200	A	60	M16	27	240	40	200	13	7
27790-10-108010X100	A	80	M10	30	137	37	100	14	10
27790-10-108010X125	A	80	M10	30	162	37	125	14	10
27790-10-108010X50	A	80	M10	30	87	37	50	14	10
27790-10-108010X75	A	80	M10	30	112	37	75	14	10
27790-10-108012X100	A	80	M12	30	137	37	100	14	10
27790-10-108012X125	A	80	M12	30	162	37	125	14	10
27790-10-108012X150	A	80	M12	30	192	42	150	10	10
27790-10-108012X50	A	80	M12	30	87	37	50	14	10
27790-10-108012X75	A	80	M12	30	112	37	75	14	10
27790-10-108016X100	A	80	M16	30	142	42	100	13	10
27790-10-108016X125	A	80	M16	30	167	42	125	13	10
27790-10-108016X150	A	80	M16	30	192	42	150	13	10
27790-10-108016X200	A	80	M16	30	242	42	200	13	10
27790-10-108016X75	A	80	M16	30	117	42	75	13	10
27790-10-108020X100	A	80	M20	30	142	42	100	17	10
27790-10-108020X125	A	80	M20	30	167	42	125	17	10
27790-10-108020X150	A	80	M20	30	192	42	150	17	10
27790-10-108020X200	A	80	M20	30	242	42	200	17	10
27790-10-110016X150	A	100	M16	33	196	46	150	13	15
27790-10-110016X200	A	100	M16	33	246	46	200	13	15
27790-10-110020X100	A	100	M20	33	146	46	100	17	15
27790-10-110020X125	A	100	M20	33	171	46	125	17	15
27790-10-110020X150	A	100	M20	33	196	46	150	17	15
27790-10-110020X200	A	100	M20	33	246	46	200	17	15