

Description de l'article/illustrations du produit



Description



Matière :
Acier de traitement.

Finition :
trempé (33-39 HRC) et bruni.



Nota :
Ces crampons plaqueurs garantissent un bridage sûr pour des pièces à usiner de faible hauteur.

Élément de serrage avec action de plaquage vers le bas.
Élément de serrage et attache constituent un ensemble solidaire.



Indication de dessin :
La cote L1 se réfère à la position serrée.



Dessins





D
pour vis à tête CHC



D
pour vis à tête CHC

Conseil de montage



(Les mors créent un effet de plaquage)

- ① Pression horizontale sur la pièce
- ② La pression verticale empêche le levage de la pièce

Aperçu des articles

Référence	Forme	B	B1	D1	D2	G	H	H1	H2	J	L	L1	L2	T	Force de serrage kN max.	Couple de serrage max. Nm
04571-104	A	15	5	4	4	M4	7	3	5	2	23	12	8	6	2	2,7
04571-105	A	19	7	5	5	M5	9	4	6	2,5	28	14	10	7	3	5,4
04571-204	B	15	5	4	4	M4	7	-	5	2	20	9	8	6	2,5	2,7
04571-205	B	19	7	5	5	M5	9	-	6	2,5	25	11	10	7	3,5	5,4