

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢或不锈钢

规格：
钢制 黑色氧化处理。
不锈钢 亮色。

提示：
样式 C 可调整导向辊轮的高度。调整高度后，即可拧紧锁螺栓（详见应用图）。

95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 和 95102-3015170 商品的 D 尺寸公差存在差异。


样式 A：带法兰。
样式 B：圆形款。
样式 C：偏心款。
样式 D：短款。

附件：
95101.002008 匹配 95102-3006055。
95101.102008 和 95101.102509 匹配 95102.3006110。
95101.103011 和 95101.103511 匹配 95102.3008130。
95101.104012 匹配 95102.3010160。
95101.104514 和 95101.105014 匹配 95102.3012160。
95101.105515 和 95101.106015 匹配 95102.3015170。

其他销轴：
其他导向辊轮 95101。
导向辊轮 95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 和 95101-25。

图纸提示：
1) 卡簧
2) 垫圈
3) 弹簧垫圈
4) 六角螺母六角螺母
5) 平头半圆头内六角螺栓

图纸



商品概述

订货号	D	D1	D2	D3	D4	类型	G1	L	L1	L2	主体材料	T
95102-0008070	8	12	28	19	6,5	A	M4	7	5,5	8	钢制	3,3
95102-0010080	10	16	32	23	6,5	A	M4	8	6,5	8	钢制	3,3
95102-0012100	12	19	40	28	8	A	M5	10	7,5	10	钢制	4,4