

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier ou Inox.

Finition :

Acier : tenon cémenté, bruni.


Inox : naturel.

Nota :


L'extrémité des vis à patin DIN 6332 sert pour le serrage, soit en appui direct, soit avec un patin 07140 ou 07141. Pour relier solidairement la vis à patin à un autre élément, le collage s'avère souvent plus économique que le goupillage.

Indication de dessin :

1) Jonc



Dessins



Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	D1	L1	D2	D3	L	L2	L3	L5
07120-06X30	acier	M6	30	4,5	4	24	6	2,5	2,2

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	D1	L1	D2	D3	L	L2	L3	L5
07120-06X35	acier	M6	35	4,5	4	29	6	2,5	2,2
07120-06X40	acier	M6	40	4,5	4	34	6	2,5	2,2
07120-06X50	acier	M6	50	4,5	4	44	6	2,5	2,2
07120-08X35	acier	M8	35	6	5,4	27,5	7,5	3	3
07120-08X40	acier	M8	40	6	5,4	32,5	7,5	3	3
07120-08X45	acier	M8	45	6	5,4	37,5	7,5	3	3
07120-08X50	acier	M8	50	6	5,4	42,5	7,5	3	3
07120-08X60	acier	M8	60	6	5,4	52,5	7,5	3	3
07120-10X50	acier	M10	50	8	7,2	41	9	4,5	3,6
07120-10X55	acier	M10	55	8	7,2	46	9	4,5	3,6
07120-10X60	acier	M10	60	8	7,2	51	9	4,5	3,6
07120-10X65	acier	M10	65	8	7,2	56	9	4,5	3,6
07120-10X80	acier	M10	80	8	7,2	71	9	4,5	3,6
07120-12X60	acier	M12	60	8	7,2	50	10	4,5	4,5
07120-12X65	acier	M12	65	8	7,2	55	10	4,5	4,5
07120-12X70	acier	M12	70	8	7,2	60	10	4,5	4,5
07120-12X80	acier	M12	80	8	7,2	70	10	4,5	4,5
07120-12X100	acier	M12	100	8	7,2	90	10	4,5	4,5
07120-14X60	acier	M14	60	10	9	48	12	5	5
07120-14X80	acier	M14	80	10	9	68	12	5	5
07120-14X100	acier	M14	100	10	9	88	12	5	5
07120-16X65	acier	M16	65	12	11	53	12	5	5,3
07120-16X70	acier	M16	70	12	11	58	12	5	5,3
07120-16X80	acier	M16	80	12	11	68	12	5	5,3
07120-16X100	acier	M16	100	12	11	88	12	5	5,3
07120-16X125	acier	M16	125	12	11	113	12	5	5,3
07120-20X80	acier	M20	80	15,5	14,4	66	14	5,5	5,6
07120-20X90	acier	M20	90	15,5	14,4	76	14	5,5	5,6
07120-20X100	acier	M20	100	15,5	14,4	86	14	5,5	5,6
07120-20X125	acier	M20	125	15,5	14,4	111	14	5,5	5,6
07120-20X150	acier	M20	150	15,5	14,4	136	14	5,5	5,6
07120-061X30	acier inoxydable	M6	30	4,5	4	24	6	2,5	2,2
07120-061X35	acier inoxydable	M6	35	4,5	4	29	6	2,5	2,2
07120-061X40	acier inoxydable	M6	40	4,5	4	34	6	2,5	2,2
07120-061X50	acier inoxydable	M6	50	4,5	4	44	6	2,5	2,2
07120-081X35	acier inoxydable	M8	35	6	5,4	27,5	7,5	3	3
07120-081X40	acier inoxydable	M8	40	6	5,4	32,5	7,5	3	3
07120-081X45	acier inoxydable	M8	45	6	5,4	37,5	7,5	3	3
07120-081X50	acier inoxydable	M8	50	6	5,4	42,5	7,5	3	3
07120-081X60	acier inoxydable	M8	60	6	5,4	52,5	7,5	3	3
07120-101X50	acier inoxydable	M10	50	8	7,2	41	9	4,5	3,6
07120-101X55	acier inoxydable	M10	55	8	7,2	46	9	4,5	3,6
07120-101X60	acier inoxydable	M10	60	8	7,2	51	9	4,5	3,6
07120-101X65	acier inoxydable	M10	65	8	7,2	56	9	4,5	3,6
07120-101X80	acier inoxydable	M10	80	8	7,2	71	9	4,5	3,6
07120-121X60	acier inoxydable	M12	60	8	7,2	50	10	4,5	4,5
07120-121X65	acier inoxydable	M12	65	8	7,2	55	10	4,5	4,5
07120-121X70	acier inoxydable	M12	70	8	7,2	60	10	4,5	4,5
07120-121X80	acier inoxydable	M12	80	8	7,2	70	10	4,5	4,5
07120-121X100	acier inoxydable	M12	100	8	7,2	90	10	4,5	4,5
07120-141X60	acier inoxydable	M14	60	10	9	48	12	5	5
07120-141X80	acier inoxydable	M14	80	10	9	68	12	5	5
07120-141X100	acier inoxydable	M14	100	10	9	88	12	5	5
07120-161X65	acier inoxydable	M16	65	12	11	53	12	5	5,3
07120-161X70	acier inoxydable	M16	70	12	11	58	12	5	5,3
07120-161X80	acier inoxydable	M16	80	12	11	68	12	5	5,3
07120-161X100	acier inoxydable	M16	100	12	11	88	12	5	5,3
07120-161X125	acier inoxydable	M16	125	12	11	113	12	5	5,3
07120-201X80	acier inoxydable	M20	80	15,5	14,4	66	14	5,5	5,6
07120-201X90	acier inoxydable	M20	90	15,5	14,4	76	14	5,5	5,6
07120-201X100	acier inoxydable	M20	100	15,5	14,4	86	14	5,5	5,6
07120-201X125	acier inoxydable	M20	125	15,5	14,4	111	14	5,5	5,6
07120-201X150	acier inoxydable	M20	150	15,5	14,4	136	14	5,5	5,6

