Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :
Acier.
Poignée en plastique bicomposant.

Finition :
traité et zingué.
Poignée résistante à l'huile.

Nota :
La sauterelle s'ajuste automatiquement à la hauteur de la pièce à usiner. Ajustement en continu de la hauteur de serrage dans la limite de 13 mm pour une force de serrage à peu près constante ou modification manuelle de la position de la vis de pression.
Une vis d'arrêt située sous le levier, dans l'articulation, permet d'ajuster la force de serrage jusqu'à 2 500 N selon les exigences.
La disposition des trous dans la plaque de base convient pour les millimètres et pour les pouces.

Dessins







Aperçu des articles

Référence	A	A1	A2	A3	B	B1	B4	B5	B6	D	D1	D2	H	H1	H2	H5	L	L2	L4	Hauteur de serrage max.	F kN
05305-035	25,4	53	38	25,4	33	60	48	38	32	6,5	23	12	46	27	155	25	233	154	73	35	2,5