



商品描述/产品说明



产品说明

材料：
 不锈钢制壳体。
 不锈钢螺栓。
 不锈钢制销钉。
 不锈钢旋钮。

规格：
 亮色壳体。
 亮色螺栓。
 亮色销钉。
 不锈钢旋钮，亮色。


提示：
 随供了固定螺栓 M2 或 M3。
 安装方式 1，用于板厚 6 mm 或 12 mm。
 安装方式 2，用于板厚 12 至 20 mm。

如果超过夹持力，则板与板之间会产生 0.1 mm 以上的间隙。

附件：
 夹紧板 05592

图纸提示：
 1) 板

图纸



商品概述

旋转夹紧装置 不锈钢，扁平

商品概述

订货号	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	M	D5	D6	D7	D8	T	T1	夹持力 N	夹紧力 N	径向力 kN	拔出力 F kN	工作温度
05591-15162	15,5	14	25	20	21	11,5	6,5	60	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-10	1,2	5	60	1,8	≤180 °C
05591-18172	17	18	34	32	28	15,4	10	90	M3x4	18	35	6,5	3,4	6	6-14	2,6	8	90	3,2	≤180 °C
05591-18232	23	18	34	32	28	15,4	10	90	M3x4	18	35	6,5	3,4	12	12-20	2,6	8	90	3,2	≤180 °C