

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Palier support et chariot : alliage d'aluminium anodisé.

Colonnes de guidage : Inox rectifié.

Vis : Inox, filetage roulé.

Guidage : paliers lisses, sans entretien.

Finition :

Jeu radial du guidage inférieur à 0,02 mm, jeu axial nul.

Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.


Nota :

Les guidages pratiquement exempts de jeu et l'absence absolue de jeu au niveau de la vis rendent inutile les opération de rattrapage de jeu.


L'échelle de graduation comporte 5 ou 10 graduations, une graduation correspondant à un intervalle de 0,1 mm.

Le principe de construction modulaire des tables croisées permet de combiner aisément les tables de positionnement, tables élévatrices et autres accessoires de la même catégorie.

Dessins



Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4	L5	Course S	F1 (N)	F2 (N)	F3 (N)	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21130-104	A	29	22	12	13	11,5	M3x0,5	4	M3	3	11	8	14,5	13	8	64,5	50	29	46	10	1,5	11	70	70	X = 28 (10)	0,25	0,11	0,25
21130-108	A	46	36	21	26	23	M6x1	8	M4	4	18	14	27	23	14	108,5	80	46	75	20	2	14	200	200	X = 39 (50)	1,9	0,9	1,9
21130-112	A	75	60	38	26	23	M6x1	12	M6	6	23,5	20	29	27	15,5	162	133	75	120	30	2	25	300	300	X = 58 (100)	5,5	3	5,5
21130-204	B	29	22	12	13	11,5	M3x0,5	4	M3	3	11	8	14,5	13	8	64,5	50	29	46	10	1,5	11	70	70	X = 28 (10)	0,25	0,11	0,25
21130-208	B	46	36	21	26	23	M6x1	8	M4	4	18	14	27	23	14	108,5	80	46	75	20	2	14	200	200	X = 39 (50)	1,9	0,9	1,9
21130-212	B	75	60	38	26	23	M6x1	12	M6	6	23,5	20	29	27	15,5	162	133	75	120	30	2	25	300	300	X = 58 (100)	5,5	3	5,5
21130-304	C	29	22	12	13	11,5	M3x0,5	4	M3	3	11	8	14,5	13	8	64,5	50	29	70	10	1,5	11	70	70	X = 28 (10)	0,25	0,11	0,25
21130-308	C	46	36	21	26	23	M6x1	8	M4	4	18	14	27	23	14	108,5	80	46	120	20	2	14	200	200	X = 39 (50)	1,9	0,9	1,9
21130-312	C	75	60	38	26	23	M6x1	12	M6	6	23,5	20	29	27	15,5	162	133	75	180	30	2	25	300	300	X = 58 (100)	5,5	3	5,5