

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matériau :

Plastique thermdurcissable PF 31, noir.

Tige filetée acier.

Douille taraudée acier ou laiton.

Finition :

Tige filetée zinguée.

Douille taraudée zinguée ou laiton naturel.


Indication de dessin :

Forme C : trou borgne taraudé

Forme E : insert taraudé

Forme L : filetage

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	Matériau des composants	D	D1	D2	H	H1	L	T
06097-102206	C	plastique	M6	22	12	13	6	-	7,5
06097-102606	C	plastique	M6	26	17	20	14	-	9
06097-212205	E	laiton	M5	22	12	13	6	-	6
06097-202606	E	acier	M6	26	17	20	14	-	10
06097-202608	E	acier	M8	26	17	20	14	-	12
06097-302606X10	L	acier	M6	26	15	13	6	10	-
06097-302205X15	L	acier	M5	22	12	13	6	15	-
06097-302205X20	L	acier	M5	22	12	13	6	20	-
06097-302206X20	L	acier	M6	22	12	13	6	20	-
06097-302608X20	L	acier	M8	26	15	13	6	20	-
06097-302606X30	L	acier	M6	26	15	13	6	30	-
06097-302206X15	L	acier	M6	22	12	13	6	15	-
06097-302606X20	L	acier	M6	26	15	13	6	20	-
06097-302606X15	L	acier	M6	26	15	13	6	15	-
06097-302205X10	L	acier	M5	22	12	13	6	10	-
06097-302206X30	L	acier	M6	22	12	13	6	30	-
06097-302206X10	L	acier	M6	22	12	13	6	10	-
06097-302608X15	L	acier	M8	26	15	13	6	15	-
06097-302608X30	L	acier	M8	26	15	13	6	30	-

