

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Bague extérieure en aluminium.

Bague intérieure en plastique Iglidur® J.

Vis et écrous en Inox A2.

Finition :

Bague extérieure anodisée.

Nota :

Palier lisse pour table circulaire avec un poids particulièrement faible. La bague intérieure est composée d'un matériau pour palier lisse haute performance. La bague extérieure est en aluminium anodisé. Cette association de matériaux garantit un fonctionnement sans aucun entretien ni lubrifiant.

Montage facile.


Résistance élevée à l'usure.

Pour contraintes élevées, grande rigidité.

Plage de température :

-50 °C jusqu'à +90 °C.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	D	D1	D2	D3	D4	D5	E1	E2	H	H1	K1	K2 pour écrous
21245-1108020	80	70	60	31	20	4,5	6X60°	6X60°	16	5	DIN 7984 M5	ISO 4035 M5
21245-1110030	100	91	80	42,5	30	4,5	8X45°	8X45°	19	6	DIN 7984 M5	ISO 4035 M5
21245-1116060	160	145	130	86	60	5,5	12X30°	20X18°	30	10	Lamage Ø 16 profondeur 6,5	Lamage Ø 16 profondeur 6,5

Aperçu des articles

Référence	Capacité de charge axiale statique N	Capacité de charge axiale dynamique N	Capacité de charge radiale statique N	Capacité de charge radiale dynamique N	Moment de basculement maximal Nm	Vitesse limite n max. 1/min
21245-1108020	13000	4000	2000	500	60	250
21245-1110030	25000	7000	2500	700	100	200
21245-1116060	45000	12000	10000	2800	200	120