

Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Aluminium EN AW-6060.

Finition :

Anodisé, noir.

Nota :

Les systèmes de réglage sont utilisés pour un ajustement exact des éléments suivant les axes X-Y. Les jeux de fabrication dans la structure mécanique peuvent ainsi être compensés. Systèmes adaptés pour le socle simple et double. La position des trous permettent de monter les systèmes de réglage après les socles.

Réglage X : ± 3 mm

Réglage Y : ± 3 mm


Indication de dessin :

Tolérance de position des alésages : $\pm 0,01$

Tolérance de position des trous de positionnement : $\pm 0,1$

FS = Vis de blocage (2x)

JS = Vis de réglage (4x)



Aperçu des articles

Référence	Taille	A	A1	A2	A3	B	D1	D2	H	L
29210-122	12	22	52	30	22	78	5,5	M5	23	60
29210-202	20	30	70	40	30	88	5,5	M5	23	80
29210-302	30	40	90	50	40	110	6,5	M6	32	100
29210-402	40	48	108	60	48	120	8,5	M8	32	120