


Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Acier. Étrier de serrage en acier coulé.
Inox.


Finition :

Acier zingué et passivé.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile

Nota :

Le serrage par traction convient par ex. pour les opérations où il y a peu de place latéralement pour la fixation. Dans ce cas, les équerres d'appui du tendeur sont fixées en-dessous sur la plaque de réception correspondante.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Matériau du corps de base	Angle d'ouverture du bras de fixation	Angle d'ouverture de la poignée	Force FH N	Force de retenue F1 N	Force de serrage F3 N
05815-05-03400	acier	90°	50°	250	3400	1100
05815-05-13000	acier inoxydable	90°	50°	200	3000	1000

Référence	Matériau du corps de base	A	A1	A2	B	B1	B5	C	D	H	H1	L	L1	L2	M
05815-05-03400	acier	40	25,4	7,3	44	30	4	41,2	6,7	210	153	74,6	31,8	14	1/2-13x2,5
05815-05-13000	acier inoxydable	40	25,4	7,3	44	30	4	41,2	6,7	210	153	74,6	31,8	14	1/2-13x2,5