


Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps : acier de traitement.

Billes : acier à roulement.

Pièces de renvoi en plastique.

Finition :

Naturel.

Nota :

Chariot de guidage compact court équipé d'un guidage à billes en fonction de la précision N sans précontrainte (Z0). Joint d'étanchéité des deux côtés. Finition en profilé avec quatre rangées de bille. Les voies de roulement des rails en profilé sont disposées sous un angle de 45° ce qui permet de supporter des charges venant de toutes les directions.

Valeurs dynamiques élevées : $v = 5 \text{ m/s}$.

Température d'utilisation en continu 80 °C max.





Sur demande :

Différentes classes de précision et de précontrainte sont disponibles.

Indication de dessin :

1) Bord de butée rectifié

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Taille	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Charge de base dynamique N	Charge de base statique N	Graisseur	A	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	L3	L4	M	T
21406-15004801	15	40	28	28	3900	7250	Ø3	26	15	34	9,5	4,3	5	14	24	4,6	47,6	21,6	M4	5,6

Aperçu des articles

Référence	Taille	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Charge de base dynamique N	Charge de base statique N	Graisneur	A	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	L3	L4	M	T
21406-20005801	20	126	103	103	8300	14700	M6x1	32	20	42	11	5	13,5	18	28	5	58	28	M5	7
21406-25006301	25	200	175	172	11900	22300	M6x1	35	23	48	12,5	4,8	13,5	22	33	7	62,5	31,5	M6	8,4
21406-30007601	30	320	270	270	15950	29400	M6x1	40	28	60	16	7	13	26	42	9	75,6	38,6	M8	11,2