

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Plastique thermdurçissable PF 31 noir ou rouge.
Insert : acier zingué.

Finition :

Poli finition miroir.

Montage :

Montage forme L : les poignées boule s'emmanchent par de légers coups de marteau. Veuillez n'utiliser que des marteaux en caoutchouc ou en plastique d'un poids de 200 gr.!

Le modèle 06250-21604 est avec insert en laiton.

Les modèles 06250-23008, 06250-230081, 06250-23508 et 06250-24008 sont avec insert en acier, cuivré.

Tolérance de tige :

Les poignées boule avec insert de serrage peuvent être fixées sur des tiges disponibles dans le commerce selon une tolérance h9. L'insert de serrage garantit un positionnement fixe et sûr.

Indication de dessin :


Forme C : taraudage injecté

Forme E : insert taraudé

Forme L : insert de serrage

Forme M : alésage conique

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	Couleur du corps de base	D	D1	D6	H	T
06250-116041	C	rouge	M4	16	8	15	6
06250-116051	C	rouge	M5	16	8	15	7,5
06250-120051	C	rouge	M5	20	12	18	7,5
06250-120061	C	rouge	M6	20	12	18	9
06250-125061	C	rouge	M6	25	15	23	9
06250-125081	C	rouge	M8	25	15	23	12
06250-130081	C	rouge	M8	30	16	28	12
06250-132081	C	rouge	M8	32	18	29	12

Aperçu des articles

Référence	Forme	Couleur du corps de base	D	D1	D6	H	T
06250-140081	C	rouge	M8	40	20	37,5	12
06250-135101	C	rouge	M10	36	17	33	15
06250-140101	C	rouge	M10	40	20	37,5	15
06250-150101	C	rouge	M10	50	22	48	15
06250-150121	C	rouge	M12	50	28	48	18
06250-11604	C	noir	M4	16	8	15	9
06250-11605	C	noir	M5	16	8	15	11
06250-12005	C	noir	M5	20	12	18	11
06250-11606	C	noir	M6	16	8	15	12
06250-12006	C	noir	M6	20	12	18	14
06250-12506	C	noir	M6	25	15	22,5	15
06250-12508	C	noir	M8	25	15	22,5	17
06250-13008	C	noir	M8	30	15	28	19
06250-13208	C	noir	M8	32	18	29	17
06250-13508	C	noir	M8	36	16	34	17
06250-14008	C	noir	M8	40	22	37	17
06250-13210	C	noir	M10	32	18	29	22
06250-13510	C	noir	M10	36	16	34	23
06250-14010	C	noir	M10	40	22	37	23
06250-14510	C	noir	M10	45	17	43	22
06250-15010	C	noir	M10	50	29	46	23
06250-14012	C	noir	M12	40	22	37	26
06250-14512	C	noir	M12	45	17	43	27
06250-15012	C	noir	M12	50	29	46	25
06250-220051	E	rouge	M5	20	12	18	7,5
06250-225061	E	rouge	M6	25	15	23	9
06250-230081	E	rouge	M8	30	16	28	12
06250-235101	E	rouge	M10	36	17	33	14
06250-240101	E	rouge	M10	40	20	37,5	15
06250-240121	E	rouge	M12	40	20	37,5	18
06250-250121	E	rouge	M12	50	28	48	18
06250-21604	E	noir	M4	16	8	15	10
06250-22005	E	noir	M5	20	12	18	12
06250-22006	E	noir	M6	20	12	18	15
06250-22506	E	noir	M6	25	15	22,5	15
06250-22508	E	noir	M8	25	15	22,5	18
06250-23008	E	noir	M8	30	15	28	15
06250-23208	E	noir	M8	32	18	29	18
06250-23508	E	noir	M8	36	16	34	18
06250-24008	E	noir	M8	40	22	37	18
06250-23210	E	noir	M10	32	18	29	18
06250-23510	E	noir	M10	36	16	34	23
06250-24010	E	noir	M10	40	22	37	23
06250-24510	E	noir	M10	45	17	43	23
06250-25010	E	noir	M10	50	29	46	23
06250-24012	E	noir	M12	40	22	37	25
06250-24512	E	noir	M12	45	17	43	25
06250-25012	E	noir	M12	50	29	46	25
06250-42005	L	noir	5	20	12	18	13
06250-42506	L	noir	6	25	15	23	16
06250-42508	L	noir	8	25	15	23	15
06250-43208	L	noir	8	32	18	29	15
06250-43210	L	noir	10	32	18	29	20
06250-44010	L	noir	10	40	20	37,5	20
06250-44012	L	noir	12	40	20	37,5	23
06250-45012	L	noir	12	50	28	48	20
06250-31604	M	noir	4	16	8	15	10
06250-32005	M	noir	5	20	12	18	11
06250-32506	M	noir	6	25	15	22,5	14
06250-32508	M	noir	8	25	15	22,5	14
06250-33208	M	noir	8	32	18	29	14
06250-33210	M	noir	10	32	18	29	14
06250-34010	M	noir	10	40	22	37	19
06250-34012	M	noir	12	40	22	37	19
06250-35012	M	noir	12	50	29	46	21

Aperçu des articles
